

Ficha técnica del producto

Especificaciones



servomotor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm - eje con chaveta - sin freno - IP54

BMH0701P11A2A

Principal

Tipo De Producto O Componente	Servo motor
Nombre Corto Del Dispositivo	BMH
Máximo Velocidad Mecánica	8000 rpm
Parada Continua De Par De Torsión	1.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica 1.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica 1.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 1.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Par De Bloqueo De Pico	4.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica 4.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica 4.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 4.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Potencia Salida Nominal	350 W para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica 350 W para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica 700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Par Nominal	1.1 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica 1.1 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica 1.3 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 1.3 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Velocidad Nominal	3000 rpm para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica 5000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 5000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad Del Producto	LXM32.U60N4 en 400..0,480 V trifásica LXM32.D12N4 en 400..0,480 V trifásica
Extremo De Eje	Manipulado
Grado De Protección Ip	IP54 standard
Resolución Respuesta Velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno De Retención	Sin
Tipo De Montaje	Reborde estándar internacional
Conexión Eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad De Gama	Lexium 32
[Us] Tensión De Alimentación	480 V
Número De Fases De La Red	Trifásica
Continuous Stall Current ((*))	1.78 A
Potencia Continua	1.05 W
Irms De Corriente Máx.	6 A para LXM32.U60N4 6 A para LXM32.D12N4

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Permanente Máx.	5.97 A
Segundo Eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro Del Eje	11 mm
Longitud De Eje	23 mm
Key Width ((*))	18 mm
Tipo De Respuesta	SinCos Hiperface monovolta
Motor Flange Size ((*))	70 mm
Número De Pilas De Motor	1
Constante De Par	0.79 N.m/A en 120 °C
Constante De Regulación Por Fcem	50.72 V/krpm en 120 °C
Número De Polos De Motor	10
Inercia Del Rotor	0.59 kg.cm²
Resistencia Del Estator	8.3 Ohm en 20 °C
Inductancia Del Estator	23.4 mH en 20 °C
Constante De Tiempo Eléctrica De Estator	2.8 ms en 20 °C
Fuerza Radial Máxima (Fr)	660 N en 1000 rpm 520 N en 2000 rpm 460 N en 3000 rpm 410 N en 4000 rpm 380 N en 5000 rpm 360 N en 6000 rpm
Fuerza Máx. Axial Fa	0,2 x Fr
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Longitud	122 mm
Diámetro De Base De Fijación De Centrado	60 mm
Centring Collar Depth ((*))	2.5 mm
Número De Agujeros De Montaje	4
Diámetro Agujeros De Montaje	5.5 mm
Írculo Del Diámetro De Los Orificios De Montaje	82 mm
Peso Del Producto	1.6 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.5 cm
Paquete 1 Ancho	19.0 cm
Paquete 1 Longitud	39.0 cm
Paquete 1 Peso	2.266 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	77.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm

Paquete 2 Longitud	60.0 cm
Paquete 2 Peso	49.288 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•U60N4




X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D12N4



X Velocidad en rpm

Y Par en Nm


1 Pico de par

2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•U60N4




X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D12N4



X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo