

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Vigí Acti9 Tipo AC 4P 25 A 300mA

A9V44425

Principal

Gama	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Dispositivos de corriente residual adicionales
Nombre Corto Del Dispositivo	Vigí iC60
Número De Polos	4P
Corriente Nominal (In)	25 A
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	300 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Earth Leakage Protection Type	Tipo AC
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-1 230...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Pasos De 9 Mm	6

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente de la tensión
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV acorde a IEC 60947-2
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilidad Del Producto	Terminal
Señalización Local	Indicador de disparo
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Tipo De Montaje	Carril DIN
Conexión Eléctrica A Mcb	Por tornillos
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	91 mm
Anchura	54 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	73.5 mm
Peso Del Producto	0.245 kg
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm² rígido Sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² Flexible Sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm² Flexible Con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm for inferior connection
Par De Apriete	2 N.m inferior

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 "IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60947-2
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a IEC 61009-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.500 cm
Paquete 1 Ancho	12.000 cm
Paquete 1 Longitud	14.700 cm
Paquete 1 Peso	218.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.696 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas