

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Fuente de alimentación conmutada modular - 1 o 2 fases - 200-500 V - 24 V - 10 A

ABL8RPS24100

Principal

Gama De Producto	Modicon Power Supply
Tipo De Producto O Componente	Alimentación
Tipo Fuente De Alimentación	Modo de encendido regulado
Tensión Nominal De Entrada	100...120 V AC monofásica, terminal(es): N-L1 200...500 V AC fase a fase, terminal(es): L1-L2
Potencia Nominal En W	240 W
Tensión De Salida	24 V CC
Corriente De Salida De Alimentación	10 A
Corriente Temporal Permissible	1,5 x In - tipo de cable: d. 4 s)
Filtro De Armónicos	Corrientes armónicas de baja frecuencia

Complementario

Barras De Separación	170...550 V CA 85...132 V CA
Corriente De Entrada	30 A
Pasos De 18 Mm	0.68 at 240 V CA 0.69 at 120 V CA
La Ranura Para Destornillador	87 %
Ajuste De La Tensión De Salida	24...28,8V ajustable
Disipación De Potencia En W	31 W
Equipo Suministrado	Power factor correction filter ((*)) acorde a IEC 61000-3-2
Tipo De Protección De Salida	Contra sobrecarga, tecnología de protección: rearme manual o automático Contra sobretensión, tecnología de protección: 30...32 V, rearme manual Contra cortocircuitos, tecnología de protección: rearme manual o automático Contra tensión baja, tecnología de protección: desconex si U < 21,6 V Térmico, tecnología de protección: rearme automático
Conexiones - Terminales	Bornero de tornillo extraíble, estado 1 2 x 2.5 mm², para rele diagnóstico Terminales de tipo tornillo, estado 1 3 x 0,5...3 x 4 mm², - tipo de cable: AWG 22...AWG 12) para conexión entrada Terminales de tipo tornillo, estado 1 1 x 0,5...1 x 4 mm², - tipo de cable: AWG 22...AWG 12) para conexión a tierra de entrada Terminales de tipo tornillo, estado 1 4 x 0,5...4 x 4 mm², - tipo de cable: AWG 22...AWG 12) para conexión salida Terminales de tipo tornillo, estado 1 1 x 0,5...1 x 4 mm², - tipo de cable: AWG 22...AWG 12) para conexión de salida a tierra
Led De Estado	1 LED (verde y rojo) tensión de salida 1 LED (verde, rojo y anaranjado) corriente de salida
Profundidad	145 mm
Altura	125 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	86 mm
Peso Del Producto	1 kg
Acoplamiento De Salida	Paralelo En serie
Marca	CE
Soporte De Montaje	carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Posición De Funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV acorde a IEC 60950-1 SELV acorde a IEC 60204-1 SELV acorde a IEC 60364-4-41
Fuerza Dieléctrica	3500 V con capacidad de sujeción: entre la entrada y la tierra aislamiento 4000 V con capacidad de sujeción: between input and output aislamiento 500 V con capacidad de sujeción: entre la salida y la tierra aislamiento

Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
Certificaciones De Producto	CCSAus EAC KC RCM UL
Características Ambientales	EMC acorde a IEC 61000-6-1 EMC acorde a IEC 61000-6-3 EMC acorde a EN 55024 EMC acorde a IEC 61000-6-4 EMC acorde a EN/IEC 61204-3 Seguridad acorde a IEC 60950-1 Seguridad acorde a EN/IEC 61204-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad mounting position A < 2000 m -25...50 °C sin reducción de la potencia nominal mounting position A < 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.4 cm
Paquete 1 Ancho	16.2 cm
Paquete 1 Longitud	18.0 cm
Paquete 1 Peso	1.615 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S06
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	60.0 cm
Paquete 2 Longitud	80.0 cm
Paquete 2 Peso	113.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil