

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar TeSys GV 1NA + 1NC (fallo)

GVAD0110

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAD
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad Del Producto	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Ubicación De Montaje	Lateral izquierdo
Funcionamiento Contactos Auxiliares	Señal de error 1 NC
Composición De Los Polos De Contacto	1 a + 1 NC

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-1 300 V acorde a UL 508 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	48...690 V CA 24...240 V DC
[Ith] Corriente Térmica Convencional	6 A 2.5 A for senyalización fallo
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tipo De Protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En Va	300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 414 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 500 VA en 110...127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 720 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 850 VA en 380...415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 36 VA en 24 V AC - 14 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos 48 VA en 48 V AC - 14 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos 72 VA en 110...127 V AC - 14 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia Nominal De Funcionamiento En W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos 24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos 9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 Ciclos
Par De Apriete	1.4 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Altura	89 mm
Ancho	9.3 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0.055 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.7 cm
Paquete 1 Ancho	1.5 cm
Paquete 1 Longitud	6.6 cm
Paquete 1 Peso	47 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10.0 cm
Paquete 2 Ancho	10.2 cm
Paquete 2 Longitud	15.0 cm
Paquete 2 Peso	218 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2.608 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil