

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contacto Auxiliar TeSys GV 2 NA

GVAN20

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAN
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad Del Producto	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
Ubicación De Montaje	Lateral izquierdo
Composición De Los Polos De Contacto	2 NA

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	600 V acorde a UL 508 690 V acorde a IEC 60947-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	48...690 V CA 24...240 V DC
[Ith] Corriente Térmica Convencional	6 A
Endurancia Mecánica	100000 Ciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tipo De Protección	Disyuntor GB2CB... Fusible gG 10 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En Va	300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 414 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 500 VA en 110...127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 720 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 850 VA en 380...415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos 240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 Ciclos
Par De Apriete	1.4 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Altura	89 mm
Ancho	9.3 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0.05 kg
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.400 cm
Paquete 1 Ancho	9.800 cm
Paquete 1 Longitud	15.000 cm
Paquete 1 Peso	41.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.500 cm
Paquete 2 Ancho	9.800 cm
Paquete 2 Longitud	15.000 cm
Paquete 2 Peso	461.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.050 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil