

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contactor TeSys D 3P AC-3 440V 95 A Bobina 48VAC

LC1D95E7

! Discontinuado el: 20 octubre 2022

! Discontinuado

### Principal

Gama	TeSys
Gama de producto	TeSys Deca
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1D
Aplicación del contactor	Control del motor Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-1 AC-4 AC-3 AC-3e
Número de polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	Circuito de alimentación, estado 1 1000 V CA 25...400 Hz
[Ie] corriente asignada de empleo	95 A 60 °C) en <= 440 V AC-3 para circuito de alimentación 125 A 60 °C) en <= 690 V AC-1 para circuito de alimentación 95 A 60 °C) en <= 440 V AC-3e para circuito de alimentación
Tensión del circuito de control [Uc]	48 V CA 50/60 Hz

### Complementario

Potencia del motor en kW	25 kW en 220...230 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 380...400 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 415...440 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3) 55 kW en 500 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 660...690 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3) 45 kW en 1000 V CA 50 Hz - tipo de cable: AC-3)
Potencia del motor en HP	7.5 hp en 120 V CA 60 Hz para 1 fase motor 15 hp en 230/240 V CA 60 Hz para 1 fase motor 30 hp en 200/208 V CA 60 Hz para 3 fases motor 30 hp en 230/240 V CA 60 Hz para 3 fases motor 60 hp en 460/480 V CA 60 Hz para 3 fases motor 60 hp en 575/600 V CA 60 Hz para 3 fases motor
Código de compatibilidad	LC1D
Composición de los polos de contacto	3 NA
Compatibilidad de contacto	M11
Cubierta protectora	Con
[Ith] corriente térmica convencional	10 A en <60 °C para circuito de señalización 125 A en <60 °C para circuito de alimentación

<b>Irms poder de conexión nominal</b>	1100 A en 440 V CA para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 140 A CA para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 250 A DC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
<b>Poder asignado de corte</b>	1100 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
<b>[Icw] Corriente temporal admisible</b>	1100 A en <40 °C - 1 s para circuito de alimentación 800 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación 400 A en <40 °C - 1 min para circuito de alimentación 135 A en <40 °C - 10 min para circuito de alimentación 140 A - 100 ms para circuito de señalización 120 A - 500 ms para circuito de señalización 100 A - 1 s para circuito de señalización
<b>Fusible asociado</b>	10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 200 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 160 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
<b>Impedancia media</b>	0.8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz para circuito de alimentación
<b>Potencia disipada por polo</b>	12.5 W AC-1 7.2 W AC-3 7.2 W AC-3e
<b>[Ui] tensión asignada de aislamiento</b>	Circuito de alimentación, estado 1 1000 V acorde a IEC 60947-4-1 Circuito de alimentación, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de alimentación, estado 1 600 V UL certificd Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-1 Circuito de señalización, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de señalización, estado 1 600 V UL certificd
<b>Categoría de sobretensión</b>	III
<b>Grado de contaminación</b>	3
<b>[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques</b>	8 kV acorde a IEC 60947
<b>Nivel de fiabilidad de seguridad</b>	B10d = 1.3 Mcycles contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20 Mcycles contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
<b>Endurancia mecánica</b>	4 Mcycles
<b>Durabilidad eléctrica</b>	1.2 Mcycles 95 A AC-3 1.3 Mcycles 125 A AC-1 1.2 Mcycles 95 A AC-3e
<b>Tipo de circuito de control</b>	CA en 50/60 Hz Estándar
<b>Característica de la bobina</b>	Sin filtro antiparasitario de serie
<b>Límites de tensión del circuito de control</b>	0.8...1.1 Uc -40...55 °C operativa CA 50 Hz 0.85...1.1 Uc -40...55 °C operativa CA 60 Hz 0.3...0.6 Uc -40...70 °C desconexión CA 50/60 Hz 1...1.1 Uc 55...70 °C operativa CA 50/60 Hz
<b>Consumo a la llamada en VA</b>	245 VA 60 Hz 0.75 20 °C) 245 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
<b>Consumo de mantenimiento en VA</b>	26 VA 60 Hz 0.3 20 °C) 26 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
<b>Disipación de calor</b>	6...10 W en 50/60 Hz
<b>Duración de maniobra</b>	20...35 ms cierre 6...20 ms apertura
<b>Índice de funcionamiento máximo</b>	3600 cyc/h en <60 °C
<b>Conexiones - terminales</b>	Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 2 1...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Con terminal Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 1 1...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Con terminal Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Sin terminal Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Sin terminal Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 1 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido Sin terminal Circuito de control, estado 1 Terminales de fijación por tornillo 2 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido Sin terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 1 4...50 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Sin terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 2 4...25 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Sin terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 1 4...50 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Con terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 2 4...16 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable Flexible Con terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 1 4...50 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido Sin terminal Circuito de alimentación, estado 1 Conector 2 4...25 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido Sin terminal

<b>Par de apriete</b>	Circuito de control, estado 1 1.2 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control, estado 1 1.2 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2 Circuito de alimentación, estado 1 12 N.m - en Conector - con destornillador plano Ø 6 a Ø 8 Circuito de alimentación, estado 1 12 N.m - en Conector hexagonal 4 mm Circuito de control, estado 1 1.2 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador pozidriv No 2
<b>Composición de los contactos auxiliares</b>	1 NA + 1 NC
<b>Tipo de contactos auxiliares</b>	tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1 tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1
<b>Frecuencia del circuito de señalización</b>	25...400 Hz
<b>Tensión mínima de conmutación</b>	17 V para circuito de señalización
<b>Corriente mínima de conmutación</b>	5 mA para circuito de señalización
<b>Resistencia de aislamiento</b>	> 10 MOhm para circuito de señalización
<b>Tiempo de no superposición</b>	1.5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC 1.5 ms en excitación entre contacto NA y NC
<b>Tipo de montaje</b>	Carril Placa

## Entorno

<b>Normas</b>	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4
<b>Certificaciones de producto</b>	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC LROS (Lloyds registro de envío) RINA BV DNV-GL
<b>Grado de protección IP</b>	IP20 frontal acorde a IEC 60529
<b>Tratamiento de protección</b>	TH acorde a IEC 60068-2-30
<b>Resistencia climática</b>	acorde a IACS E10 exposição ao calor úmido
<b>Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo</b>	-40...60 °C 60...70 °C con restricciones
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	0...3000 m
<b>Resistencia al fuego</b>	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
<b>Resistencia a las llamas</b>	V1 acorde a UL 94
<b>Resistencia mecánica</b>	Vibraciones contactor abierto - tipo de cable: 2 Gn, 5...300 Hz) Impactos contactor abierto - tipo de cable: 8 Gn para 11 ms) Vibraciones conector cerrado - tipo de cable: 3 Gn, 5...300 Hz) Impactos conector cerrado - tipo de cable: 10 Gn para 11 ms)
<b>Altura</b>	127 mm
<b>Ancho</b>	85 mm
<b>Profundidad</b>	130 mm
<b>Peso del producto</b>	1.61 kg

## Unidades de embalaje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.5 cm
Package 1 Width	13.5 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	1.559 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8.255 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	140.42 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)