

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético Easy9 Riel 1P 63A 4,5kA curva C

EZ9F34163

Principal

Gama	Easy9
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	Easy9 MCB
Polos	1P
Número De Polos Protegidos	1
Corriente Nominal (In)	63 A
Tipo De Red	CA
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	4500 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1 4500 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1
Apto Para Seccionamiento	Sí acorde a IEC 60898-1

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230 V CA 50/60 Hz
Límite De Enlace Magnético	5...10 x In
[Ics] Poder De Corte En Servicio	4.5 kA 100 % x Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60898-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a IEC 60898-1
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Señalización Local	Sin
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Tipo De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66.5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia Mecánica	10000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	4000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm² Flexible Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm² rígido
Par De Apriete	3.5 N.m arriba o abajo
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Normas	IEC 60898-1
Certificaciones De Producto	GOST-R
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	2
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en -25...60 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.4 cm
Paquete 1 Ancho	1.8 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Paquete 1 Peso	123 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	8.8 cm
Paquete 2 Longitud	22.8 cm
Paquete 2 Peso	1.548 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	144
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	17.712 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Embalaje sustentable Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Sustainable Packaging

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas