


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de terminales para contactor TeSys Giga LC1G

LA9G81

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	LA9G
Tipo De Producto O Componente	Conector

Complementario

[Ue] Tensión Asignada De Empleo	<= 600 V 50/60 Hz
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	10 A
Tensión De Resistencia De Frecuencia De Alimentación De Corta Duración Nominal	3 kV 1 minuto
Número De Pin	3
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Conexiones - Terminales	Circuito de control: push-in 1 0.2...2.5 mm² - cable stiffness: filamentos sólidos Sin terminal Circuito de control: push-in 1 0.25...2.5 mm² - cable stiffness: Flexible Con terminal Circuito de control: push-in 2 0.5...1.0 mm² Con terminal
Altura	15 mm
Ancho	26 mm
Profundidad	26 mm
Peso Del Producto	0.05 kg

Entorno

Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60947-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.7 cm
Paquete 1 Ancho	5.5 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Paquete 1 Peso	11.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	992.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil