


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo para corrientes parasitas TeSys D Circuito RC 110-240VCA D09-D38/DT20-DT40

LAD4RCU

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	LAD4
Tipo De Producto O Componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad Del Producto	3P LC1D09...D38 4P LC1DT20...DT40 4P LC1D115 Módulo CAD

Complementario

Ubicación De Montaje	Lado
Tipo De Montaje	Por clips
Tecnología De Supresión	Circuito RC
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	110...250 V CA
Tensión Máxima	3 Uc
Peso Del Producto	0.012 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones De Producto	UL CSA
Grado De Protección Ip	410 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.100 cm
Paquete 1 Ancho	10.000 cm
Paquete 1 Longitud	5.000 cm
Paquete 1 Peso	14.000 g

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.207 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	2240
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	48.539 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas