

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Enclosed DOL starter, TeSys LE, 9A, 230V AC coil, including 1 LC1D, 2-pos switch and reset button

LE1D09P7A13

Discontinuado el: 20 oct. 2022

Discontinuado

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys LE
Nombre Corto Del Dispositivo	LE1D
Tipo De Producto O Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación Del Dispositivo	Standard ((**))
Categoría De Empleo	AC-3
Composición De Equipos	Thermal overload relay ((**)) pedir por separado Contactor
Tipo De Control	Pulsador reset ((**)) azul R Selector 2 posiciones start/stop ((**)) O-I

Complementario

Potencia Del Motor En Kw	2.2 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 4 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz 4 kW en 415 V CA 50/60 Hz 4 kW en 440 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en "660/690 V" CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	9 A
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V CA 50/60 Hz
Número De Entrada Para Cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior
Ancho	88 mm
Altura	166 mm
Profundidad	135 mm
Peso Del Producto	0.92 kg

Entorno

Material	Policarbonato
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	"IK07" conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Características Ambientales	Ambiente estándar

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.500 cm
Paquete 1 Ancho	17.500 cm
Paquete 1 Longitud	26.500 cm
Paquete 1 Peso	878.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	39.610 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil