

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliares para contactor TeSys Giga, 2NO

LAG8N113P

Principal

Compatibilidad De Gama	TeSys Giga LC1G
Gama De Producto	TeSys GC
Gama	TeSys
Nombre Corto Del Dispositivo	LAG8N
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Funcionamiento Contactos Auxiliares	Instantáneo
Composición De Los Polos De Contacto	1 a + 1 NC
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo0.75...2.5 mm²filamentos sólidos sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo0.75...2.5 mm²Flexible con

Complementario

Ubicación De Montaje	Lado
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V acorde a IEC 60947-5-1 500 V - certificaciones CSA 500 V - certificaciones UL
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	500 V CA 25...400 Hz
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 60 °C)
Irms Poder De Conexión Nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Rango Temporal Admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A
Endurancia Mecánica	8 Mcycles
Corriente Mínima De Conmutación	1 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tiempo De No Superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Altura	55.8 mm
Ancho	15.4 mm
Profundidad	84.8 mm
Peso Del Producto	0.05 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certificaciones De Producto	Esquema CB CCC cULus CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL EAC
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.5 cm
Paquete 1 Ancho	6.8 cm
Paquete 1 Longitud	9.5 cm
Paquete 1 Peso	57.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.979 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil