

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relé de Protección Térmica TeSys K 1.2-1.8A Clase 10A

LR2K0307

Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LRK
Tipo de producto o componente	Reles de sobrecarga térmica diferencial
Nombre corto del dispositivo	LR2K
Aplicación del relé	Protección del motor
Compatibilidad del producto	LC1K LP1K LP4K LC7K
Tipo de red	CA DC
Clase de disparo por sobrecarga	Clase 10A acorde a IEC 60947-4-1
Rango de ajustes de protección térmica	1.2...1.8 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a BS 4941 Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947 Circuito de alimentación, estado 1 750 V acorde a VDE 0110 gr C Circuito de alimentación, estado 1 600 V acorde a CSA C22.2 No 14

Complementario

Frecuencia de red	≤ 400 Hz
Soporte de montaje	Bajo contactor Placa, con accesorios específicos Carril, con accesorios específicos
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A para circuito de señalización
[Ue] tensión asignada de empleo	≤ 690 V para circuito de alimentación 690 V CA AC-15 para circuito de señalización 250 V DC DC-13 para circuito de señalización
Fusible asociado	6 A gG para circuito de señalización acorde a VDE 0664 6 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV
Potencia total disipada por polo	2 W
Sensibilidad de fallo de fase	Sí acorde a IEC 60947-4-1

Señalizaciones en local	Indicador de disparo - tipo de cable: amarillo)
Tipo de control	Rojo pulsador, estado 1 función de test de disparo Azul pulsador, estado 1 paro y borrado manual Selector, estado 1 manual o automático Reajuste
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...4 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm ² sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...4 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...4 mm ² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.34...2.5 mm ² Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.34...1.5 mm ² Flexible con
Par de apriete	1.3 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2 1.3 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6 1.3 N.m - en Terminales de fijación por tornillo - con destornillador pozidriv No 2
Altura	58 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	65 mm
Peso del producto	0.145 kg

Entorno

Normas	IEC 60947 NF C 63-654 VDE 0664 BS 4941
Certificaciones de producto	UL CSA UKCA
Tratamiento de protección	TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50016
Grado de protección IP	410 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...55 °C sin disminución acorde a IEC 60947 -30...60 °C con restricciones acorde a IEC 60947
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m sin disminución
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Resistencia a las llamas	V1 acorde a UL 94 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-101 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-102
Resistencia mecánica	Impactos contacto NA, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contacto NC, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Vibraciones contacto NA, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones contacto NC, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.9 cm
Package 1 Width	7.1 cm
Package 1 Length	8.2 cm
Package 1 Weight	155.8 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	41
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm

Package 2 Weight	6.647 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	656
Package 3 Height	75.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	60.0 cm
Package 3 Weight	114.349 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)