

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Reactor de rechazo 12.5kVar - 252Hz

LVR05125B22T

⚠ Se discontinuará el: 30 set. 2024

⚠ Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Corto Del Dispositivo	inductancia antiarmónico
Tipo De Producto O Componente	Inductancia antiarmónico
Frecuencia De Red	60 Hz
Potencia Reactiva	12.5 kvar para 220 V CA 60 Hz
Tensión De Red	220 V CA 60 Hz
Sintonización	4.2 - 252 Hz - 0,057 - 60 Hz

Complementario

Pérdidas De Potencia (Máx.)	150 W
Valor De Inductancia	0.618 mH
Pínel	- 5 % a 5 % por fase
Capac. Corriente Fundamental	32.8 A
Corriente Nominal Rms	40 A
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase H
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1.1 kV
2 En Armario + 3 Conductos	4 kV 60 Hz 1 minuto
Corriente Máxima Permanente [Imp]	1,3 x I1
Depósito De Trefilado	2.9 % x I3 67.8 % x I5 18.6 % x I7 6.2 % x I11
Corriente Nominal Dinámica	2,2 x Isc
[Ith] Corriente Térmica Convencional	2 A en 250 V CA 50 Hz
Tipo De Instalación	Instalación interior
Tipo De Refrigeración	Convenc forzada
Conexiones - Terminales	Terminal de almohadilla
Centro De Fijación	200 x 125 mm
Altura	220 mm
Ancho	240 mm
Profundidad	160 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	12.5 kg
Entorno	
Normas	IEC 60068
Grado De Protección Ip	IP00
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C en <= 1000 m 0...50 °C en > 1000...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	50 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 40 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 1 año) 45 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 35 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 1 año)
Resistencia Climática	Humedad relativa, estado 1 20...80 % Salt mist - tipo de cable: 400 V/50 Hz) , estado 1 250 hours

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25.000 cm
Paquete 1 Ancho	29.500 cm
Paquete 1 Longitud	31.000 cm
Paquete 1 Peso	12.000 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	50.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	80.500 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas