

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Modulo de comunicación modem para rele Zelio

SR2COM01

Principal

Gama De Producto	Zelio Logic
Tipo De Producto O Componente	Interface de comunicación de modem
Datos Copiados	Memoria flash

Complementario

Composición Del Kit	1 x SR2CBL07 Interface de comunicación de modem
Compatibilidad Del Producto	SR2E..... SR.B.....
Función Disponible	Monitorización de la actualización de firmware Enviar alarme para dirección de e-mail Enviar instrucción de alarma/recepción Programa de transferencia
Número De Mensajes	28
Registro De Datos Eléctricos	Valor discreto y digital Telephone/e-mail Data y hora
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	12...24 V CC
Límites Tensión Alimentación	10...28.8 V
Corriente Máxima De Suministro	30 mA 12 V 30 mA 24 V 550 A
Disipación De Potencia En W	1.1 W
Protección Contra Inversión De Polaridad	Con
Fusible Asociado	1 A
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 cable Com-M específico de Zelio, serie RS232, protocolo de comunicación específico de Zelio para enlace con o modem, comandos AT 1 cable Com-Z específico de Zelio, protocolo de comunicación específico de Zelio para relés inteligentes Zelio Logic SR.B..... y SR2 E..... versión (V3.1 o superior)
Aislamiento	Optoacoplador y 1780 V, tipo conector: Com-Z específico de Zelio Pelo cable SR2 CBL07, tipo conector: Com-M específico de Zelio
Conexiones - Terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 25...AWG 14) semi-sólido Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 25...AWG 14) sólido Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) sólido Terminales de tornillo, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) Flexible Con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 19) Flexible Con terminal
Par De Apriete	0.5 N.m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0.2 kg
-------------------	--------

Entorno

Certificaciones De Producto	GOST CSA C-Tick UL
Normas	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 nivel 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 nivel 3 IEC 61000-4-6, nivel 3 IEC 60068-2-6 Fc
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 (bornero) "IP40" acorde a IEC 60529 (panel frontal)
Características Ambientales	Directiva EMC acorde a IEC 61000-6-2 Directiva EMC acorde a IEC 61000-6-3 Directiva EMC acorde a IEC 61000-6-4 Directiva EMC acorde a IEC 61131-2 zone B Directiva bajo voltaje acorde a IEC 61131-2
6 Mm Inserto Cuadrado Hembra	Clase B acorde a IEC 55022-11 Group 1
Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...40 °C acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2 -20...55 °C acorde a IEC 60068-2-1 y IEC 60068-2-2
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Transporte De Altitud Máxima	3048 m
Humedad Relativa	95 % sin condensación o goteo de agua

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.858 cm
Paquete 1 Ancho	10.414 cm
Paquete 1 Longitud	13.462 cm
Paquete 1 Peso	208.655 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.826 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil