

Ficha técnica del producto

Especificaciones



kit de distribución de alimentación estándar STB - 24 V CC

STBPDT3100K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Kit de distribución de alimentación estándar

Complementario

Composición Del Kit	STBXTS2130, conectores tipo resorte Módulo STBPDT3100 Base STBXBA2200 STBXTS1130, conectores tipo tornillo
[Us] Tensión De Alimentación	24 V
Tipo De Circuito De Alimentación	DC
Corriente De Salida Fuente De Alimentación	10 A en 45 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 12 A en 30 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 6 A en 70 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 8 A en 60 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 0...4 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de entrada) 0...8 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de salida)
Rango De Tensiones	19.2...30 V DC bus actuador./detector
Retraso Intercambio Caliente	Intercambio caliente ilegal
Tipo De Protección	Protección de sobreintensidad integrada, 10 A tiem-ret fusi para circuito de salida Protección de sobreintensidad integrada, 5 A tiem-ret fusi para circuito de entrada Polaridad inversa para actuador bus
Corriente Permitida	30 A dur. 2 minutos terminal de tierra
Tensión Umbral De Detección	< 15 V +/-1 CC IN/OUT LED encendido >= 15 V +/-1 CC IN/OUT LED no encendido
Compatibilidad Del Producto	Base de montaje STBXBA2200
Marca	CE
Categoría De Sobretenión	II
Led De Estado	1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de accionador(OUT) 1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de sensor (IN)
Profundidad	65.1 mm
Altura	125 mm
Ancho	18.4 mm
Peso Del Producto	0.13 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UL NF CSA
-----------------------------	-----------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN 61131-2 clase 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C - tipo de cable: Sin) -25...70 °C - tipo de cable: con factor de desclasificación de la capacidad)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % en 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	+/-0.35 mm en 10...58 Hz 3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Resistencia A Los Golpes	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Paquete 1 Peso	150.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.026 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75.0 cm
Paquete 3 Ancho	60.0 cm
Paquete 3 Longitud	80.0 cm
Paquete 3 Peso	75.52 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.