

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Discrete input module, Modicon TM3, 8 inputs (screw) 24 VDC

TM3DI8

Principal

Gama De Producto	Modicon TM3
Tipo De Producto O Componente	Módulo de entrada discreta
Compatibilidad De Gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
De Pie Conducto	8 para entrada acorde a IEC 61131-2 tipo 1
Entrada Lógica	Receptor o suministro (positivo/negativo)
Tensión De Entrada Digital	24 V
Corriente De Entrada Discreta	7 mA para entrada

Complementario

Número De E/S Digitales	8
Consumo De Corriente	5 mA en 5 V DC vía conector de bus - tipo de cable: do estado desligado) 0 mA en 24 V DC vía conector de bus - tipo de cable: en estado on) 0 mA en 24 V DC vía conector de bus - tipo de cable: do estado desligado) 24 mA en 5 V DC vía conector de bus - tipo de cable: en estado on)
Tipo De Voltaje Entrada Discreto	CC
Estado De Tensión 1 Garantizado	15...28.8 V para entrada
Corriente Estado 1 Garantizada	>= 2.5 mA - tipo de cable: entrada)
Estado De Tensión 0 Garantizado	0...5 V para entrada
Corriente Estado 0 Granatizada	<= 1 mA - tipo de cable: entrada)
Tapa De Conexiones Trasero	3.4 kOhm
Tiempo Respuesta	4 ms - tipo de cable: turn-on) 4 ms - tipo de cable: turn-off)
Señalizaciones En Local	Estado entrada, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde)
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	11 x 2,5 mm² bornero de tornillo extraíble con capacidad de sujeción: paso 5,08 mm para entradas
Distancia Máxima De Los Cables Entre Dispositivos	Cable sin apantallar, estado 1 <30 m para entrada normal
Aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V CA Sin aislamiento entre las entradas
Marca	CE
Soporte De Montaje	Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
Altura	90 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	84.6 mm
Ancho	27.4 mm
Peso Del Producto	0.085 kg

Entorno

Normas	IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	CE cULus UKCA RCM EAC cULus HazLoc
Resistencia A Descargas Electroestáticas	8 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2 4 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80 MHz...1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz acorde a IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz acorde a IEC 61000-4-3
Resistencia A Campos Magnéticos	30 A/m 50/60 Hz acorde a IEC 61000-4-8
Resistencia A Transitorios Rápidos	1 kV para E/S acorde a IEC 61000-4-4
Resistencia A Sobreteniones	1 kV E/S modo común acorde a IEC 61000-4-5 DC
Resistance To Conducted Disturbances, Induced By Radio Frequency Fields	10 V 0,15...80 MHz acorde a IEC 61000-4-6 3 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL)
Soporte De Sujeción De Cables	Emisiones radiadas 40 dBµV/m QP Clase A 10 m) en 30...230 MHz acorde a IEC 55011 Emisiones radiadas 47 dBµV/m QP Clase A 10 m) en 230...1000 MHz acorde a IEC 55011
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...35 °C instalación vertical -10...55 °C instalación horizontal
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Humedad Relativa	10...95 %, sin condensación - tipo de cable: en operación) 10...95 %, sin condensación - tipo de cable: en almacenamiento)
Grado De Protección Ip	IP20 con cub. protec. colocada
Grado De Contaminación	2
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm en 5...8.4 Hz en carril DIN 3 gn en 8.4...150 Hz en carril DIN 3.5 mm en 5...8.4 Hz en Panel 3 gn en 8.4...150 Hz en Panel
Resistencia A Los Golpes	15 gn para 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.652 cm
Paquete 1 Ancho	10.664 cm
Paquete 1 Longitud	12.68 cm
Paquete 1 Peso	220.0 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	42
Paquete 2 Altura	29.4 cm
Paquete 2 Ancho	39.5 cm
Paquete 2 Longitud	57.7 cm
Paquete 2 Peso	10.32 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	504
Paquete 3 Altura	105 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	133 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí
- ✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Ficha técnica del producto

TM3DI8

Esquemas de dimensiones


Dimensiones




(*) 8,5 mm (0,33 in) cuando se retira la abrazadera.

Montaje y aislamiento


Requisitos de espacio




Montaje en un rail



Montaje incorrecto




Montaje sobre la superficie de un panel



- (1) Instalar una regleta de montaje


Disposición de los orificios de montaje



Conexiones y esquema

Módulo de entradas digitales (de 8 canales, 24 V CC)

Diagrama de cableado



Los tres terminales COM están conectados internamente.

- (A) Cableado de común positivo (lógica positiva)
- (B) Cableado de común negativo (lógica negativa)