

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Reactor de rechazo 25kVar - 480V - 252Hz

LVR05250B48T

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Corto Del Dispositivo	inductancia antiarmónico
Tipo De Producto O Componente	Inductancia antiarmónico
Frecuencia De Red	60 Hz
Potencia Reactiva	25 kvar para 480 V CA 60 Hz
Tensión De Red	480 V CA 60 Hz
Sintonización	4.2 - 252 Hz - 0,057 - 60 Hz

Complementario

Pérdidas De Potencia (Máx.)	200 W
Valor De Inductancia	1.421 mH
Pínel	- 5 % a 5 % por fase
Capac. Corriente Fundamental	30.1 A
Corriente Nominal Rms	36.7 A
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase H
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1.1 kV
2 En Armario + 3 Conductos	4 kV 60 Hz 1 minuto
Corriente Máxima Permanente [Imp]	1,3 x I1
Depósito De Trefilado	2.9 % x I3 67.8 % x I5 18.6 % x I7 6.2 % x I11
Corriente Nominal Dinámica	2,2 x Isc
[Ith] Corriente Térmica Convencional	2 A en 250 V CA 50 Hz
Tipo De Instalación	Instalación interior
Tipo De Refrigeración	Convenc forzada
Conexiones - Terminales	Terminal de almohadilla
Centro De Fijación	200 x 125 mm
Altura	220 mm
Ancho	240 mm
Profundidad	160 mm
Peso Del Producto	17.5 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	IEC 60068
Grado De Protección Ip	IP00
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C en <= 1000 m 0...50 °C en > 1000...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	50 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 40 °C en <= 1000 m - tipo de cable: promedio en 1 año) 45 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 24 horas) 35 °C en > 1000...2000 m - tipo de cable: promedio en 1 año)
Resistencia Climática	Humedad relativa, estado 1 20...80 % Salt mist - tipo de cable: 400 V/50 Hz) , estado 1 250 hours

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25.6 cm
Paquete 1 Ancho	30 cm
Paquete 1 Longitud	31.6 cm
Paquete 1 Peso	16.486 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	50 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	209.832 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas