

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de control LX1G para contactor TeSys Giga LC1G115-225 3P

LX1G3QKUEN

Principal

Gama	TeSys
Tipo De Producto O Componente	Bobina de contactor
Nombre Corto Del Dispositivo	prueba de señal de RF en modo manual
Número De Polos	3P
Compatibilidad De Gama	TeSys Giga prueba de señal de RF en modo manual bobina de contactor
Compatibilidad Del Producto	LC1G115...500
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	100...250 V CA/CC 50/60 Hz
Duración De Maniobra	20...35 ms apertura 40...55 ms cierre
Durabilidad Mecánica	5 Mcycles
Velocidad Máxima De Funcionamiento	600 cyc/mn en <60 °C

Complementario

Característica De La Bobina	Limitador de picos bidireccional integrado
Límites De Tensión Del Circuito De Control	Operativa, estado 1 0.8...1.1 Uc 60 °C) Desconexión, estado 1 0...0.45 Uc 60 °C)
Conexiones - Terminales	Circuito de control, estado 1 terminación push-in 1 cable(s) 0.2...2.5 mm² filamentos sólidos without cable end sleeve AWG 26...AWG 12 Circuito de control, estado 1 terminación push-in 1 cable(s) 0.25...2.5 mm² Flexible with cable end sleeve AWG 24...AWG 14 Circuito de control, estado 1 terminación push-in 2 cable(s) 0.5...1.0 mm² rígido o trenzado with cable end sleeve AWG 20...AWG 18
Consumo A La Llamada En Va	485 VA en 240 V CA, 50 Hz
Consumo A La Llamada En W	365.0 W DC
Consumo De Mantenimiento En Va	9.4 VA en 240 V CA, 50 Hz
Consumo De Mantenimiento En W	5.2 W para DC red

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal 5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
Compatibilidad Electromagnética	Inmunidad EMC conforming to IEC 60947-4-1 Testes de emissão criterio A conforming to IEC 60947-4-1 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to SEMI F47

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60947-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo	-40...70 °C a Uc
Altura	144.5 mm
Ancho	105.7 mm
Profundidad	94.0 mm
Cantidad Por Juego	1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17.0 cm
Paquete 1 Ancho	22.0 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Paquete 1 Peso	1.1 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.6 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil