

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM ETHERNET IP/MB TCP ATV PROCES

VW3A3720

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo De Producto O Componente	Módulo de conmutación

Complementario

Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Modbus TCP EtherNet/IP
Conexión Eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Velocidad De Transmisión	10/100 Mbps
Modo Intercambio	Half duplex y full duplex
Servicio De Comunicación	SNMP agent para Ethernet IP Servidor Modbus TCP para Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/adaptador IP para Ethernet IP Soporte RSTP para Ethernet IP FTP para Ethernet IP ODVA AC drive y CiA 402 profile para Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX para Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos para Ethernet IP/ Modbus TCP FDR para Ethernet IP/Modbus TCP
Tipo De Red De Comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
Topología	Cadena daisy
Protocolo De Sincronización De Tiempo	SNTP
Servidor Web	Servidor HTTP integrado
Servicios Web	Guardar/restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes variador Visualización de energía Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Actualización firmware del variador Página de inicio personalizable Monitor variador Visualización y ajustes función bomba Diagnóstico y ajustes Ethernet
Tipo De Pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
Perfil Del Autobús	CIP AC Drive ((*)) CiA 403
Peso Del Producto	0.2 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	ODVA Achilles, estado 1 level 2 ((*))
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.700 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	18.800 cm
Paquete 1 Peso	156.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.290 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas