

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Resistencia Calefactora 150W 110-250V

NSYCR150WU2

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
-------------------	---

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CR
Tipo De Producto O Componente	Calefactor de resistencia
Rango De Potencia	150 W
Tensión De Entrada	110...250 V CA 50/60 Hz

Complementario

Posición De Funcionamiento	Vertical
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20
Certificaciones De Producto	VDE UL
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Altura	285 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	70 mm
Condiciones De Uso	Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Armario de aire sellado Necesita protección eléctrica
Modo De Fijación	Por clips
Tipo De Montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.800 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	28.500 cm
Paquete 1 Peso	811.500 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	16.000 cm
Paquete 2 Ancho	26.000 cm
Paquete 2 Longitud	58.000 cm
Paquete 2 Peso	10.240 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	40.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	21.130 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas