

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony eXLhoist, estándar,
estación base, 18 salidas de relé,
conexión prensaestopas, 24...240 V
CA/CC

ZARB18WM

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Base station ((*))
Nombre Corto Del Dispositivo	ZARB ((*))
Aplicación Específica De Producto	Aplicaciones de elevación Material handling ((*))

Complementario

Entrada De Cable	Prensaestopas
Material	PC (policarbonato)
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24...240 V CA/CC
Resistencia A Las Vibraciones	0.075 mm (estado 1) 10...55 Hz)
Resistencia A Los Choques	15 gn 11 ms
Equipo Suministrado	Internal antenna ((*))
Corriente De Salida Nominal	0.54 A en 48 V CA acorde a IEC 60947-5-1
Número De Relés	18
Tipo De Relé	Motion ((*)) salidas relé con capacidad de sujeción: 9 NO ((*)) Auxiliary ((*)) salidas relé con capacidad de sujeción: 7 NO ((*)) Auxiliary ((*)) salidas relé con capacidad de sujeción: 2 NC + 2 NA
Saídas De Segurança	2 NC ((*)) salidas relé
Capacidad De Conmutación En Va	5 VA DC 26 VA CA
Intensidad De Conmutación Máxima	6.8 mA
Tensión Máxima De Conmutación	240 V CA/CC - tipo de cable: + 20 % ((**))
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((**))
Frecuencia De Transmisión	2.4 GHz
Distancia De Detección Máxima	100 m en espacio libre
Número De Canales	40
Modo De Fijación	4 orificios
Endurancia Eléctrica	100000 Ciclos
Endurancia Mecánica	1000000 Ciclos
Número De Alarmas	6 programmable alarms ((**))
Número De Entradas	12
Vida Útil	10 yr

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	280 mm
Altura	305 mm
Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	1.45 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP65
Grado Nema	NEMA 4
Grado De Contaminación	3
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a descarga electrostática - test level: 4 kV Clase B (en contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a descarga electrostática - test level: 8 kV Clase B (en aire) conforming to IEC 61000-4-2 Resistencia a campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m Clase B conforming to IEC 61000-4-3
Normas	IEC 61000-6-2
Radio	ICASA RSS ARIB ((*)) FCC ANATEL SRRC
Humedad Relativa	0...97 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Certificaciones De Producto	UL CE CSA C-Tick EAC KC

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	28.7 cm
Paquete 1 Longitud	30.2 cm
Paquete 1 Peso	1.68 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	7.493 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Dimensiones

