

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony eXLhoist, estándar, control remoto, LED, 6 botones pulsadores de movimiento, 2 botones pulsadores auxiliares, MBC (tándem)

ZART8LM

Discontinuado

Discontinuado el: 15 jun. 2023

Principal

Gama De Producto	Harmony eXLhoist
Tipo De Producto O Componente	Control remoto portátil
Nombre Corto Del Dispositivo	ZART ((*))
Tipo De Control De Botón	6 configurable motion push-button ((*)) 2 configurable auxiliary push-button ((*))

Complementario

Device Application ((*))	Esclavo E / S en la base
Material	Armario, estado 1 PC (policarbonato) Armario, estado 1 PBT (tereftalato de polibutileno) Tapa, estado 1 PP (polipropileno) Cubierta protectora, estado 1 caucho EPDM
Función Disponible	Accelerometer function ((*))
Tipo De Pantalla	4 LEDs ((*))
Distancia De Funcionamiento	50 m ((*))
Resistencia Mecánica	Resistencia a caídas 4.5 m ((*)) acorde a IEC 60068-2-27
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico, estado 1 bluetooth low energy ((*))
Frecuencia De Transmisión	2.4 GHz
Distancia De Detección Máxima	100 m en espacio libre
Tiempo Respuesta	< 300 ms en full duplex ((*))
Duración De Rearme	900 s
Autonomía	30 h ((*))
Endurancia Mecánica	5000000 Ciclos
Vida Útil	5 yr
Ancho	100 mm
Altura	340 mm
Profundidad	90 mm
Peso Del Producto	0.65 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Radio	RSS FCC ICASA SRRC ARIB ((*)) ANATEL
Grado De Protección Ip	IP65
Grado De Protección Nema	NEMA 4
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...45 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Resistencia A Las Vibraciones	0.075 mm (estado 1) 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Humedad Relativa	0...95 % en -20...60 °C en funcionamiento
Certificaciones De Producto	EAC CSA C-Tick UL CE KC JIS ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.7 cm
Paquete 1 Ancho	10.2 cm
Paquete 1 Longitud	33.6 cm
Paquete 1 Peso	713 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	1
Paquete 2 Altura	10.7 cm
Paquete 2 Ancho	10.2 cm
Paquete 2 Longitud	33.7 cm
Paquete 2 Peso	732 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	4
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3.641 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.


La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar


	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Dimensiones



Descripción técnica

Control de varios puentes



- A: Puente 1
- B: Puente 2
- (1) Maestro
- (2) Esclavo