

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RT de APC, 15 kVA y 230V, para rack

SURT15KRMXLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V 400 V 3 fases
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	12000 W
Potencia Nominal En Va	15000 VA
Tipo De Conexión De Salida	2 IEC Jumpers 8 IEC 60320 C19
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-wire (H N + E) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
Número De Unidad De Rack	12U
Equipo Suministrado	DC con software Rieles de apoyo para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Baterías Pre-Instaladas	4
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	2.5 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	4
Voltaje De Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	1530 W nominal

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC140 
Duración Prolongable	1

General

Topología	Doble conversión en línea
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	53.3 cm
Ancho	43.2 cm
Profundidad	77.3 cm
Peso Del Producto	247.73 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	Montado en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Barras De Separación	160...280 V
Corriente Máxima De Entrada	90 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	100 A
Distorsión Armónica Total De Entrada:	Inferior al 5% para plena carga
Corriente De Entrada	90 A (1 fase) 30 A por fase (3 fases)
Factor De Potencia De Carga	0.8
Factor De Potencia De Entrada A Plena Carga	0.95

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	15000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	12000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
Funcionamiento Con Sobrecarga	60 segundos @ 125% y 30 segundos al 150%

La Ranura Para Destornillador	93 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería)
Distorsión Armónica	Menos que 5%
Crest Factor ((*))	3:1
Tipo De Derivación	Desviación estática incorporada Desviación interna (automática y manual) Desviación externa opcional
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V

Conformidad

Certificaciones De Producto	VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	50 dba
Disipación Térmica En Línea	2800 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	0
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
----------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	99 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	100.3 cm
Paquete 1 Peso	314.09 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	112 cm

Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	626.864 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil