


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabezal para pulsador iluminado, Harmony XB5, pulsador empotrado rojo empotrado led integrado

ZB5FW343

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador iluminado
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB5
Compatibilidad Del Producto	Universal LED
Material Del Bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro De Montaje	30.5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Cabezal	Empotrado
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Rojo Empotrado,Sin marca
Información Agregada Del Operador	Con lente liso

Complementario

Anchura Total Cad	37 mm
Altura Total Cad	37 mm
Profundidad Total Cad	30 mm
Peso Del Producto	0.017 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Endurancia Mecánica	10000000 Ciclos
Grupo Principal	Pulsador luminoso
Grupo De Productos	Pulsador de descarga LED integral
Color De Lentes O Tapa/Operador	Rojo
Marcado	Sin marca
Código De Composición Eléctrica	M1 para <6 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral M2 para <6 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal conLED integral M6 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conintegral LED y transformer M10 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral MF1 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to En 50102
Normas	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 ISO 21702 ISO 22196:2011
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL LROS (Lloyds registro de envío) BV GL DNV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.6 cm
Paquete 1 Ancho	4.3 cm
Paquete 1 Longitud	5.2 cm
Paquete 1 Peso	23 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1.23 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China