

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Seccionador - TeSys Vario - 25 A - en puerta

VBD0

Principal

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VBD
Device Application	Mantenimiento preventivo
Product Type	Interrupor seccionador

Complementario

Device Composition	Conmutador Asa
Mounting Support	Handle ((*)), estado 1 puerta Switch ((*)), estado 1 puerta
Mounting Method	Hole ((*)) con capacidad de sujeción: 22.5 mm para handle ((*))
Performance Level	Alto rendimiento
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V CA 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	11 kW en 500 V - tipo de cable: AC-23A) 11 kW en 690 V - tipo de cable: AC-3) 15 kW en 690 V - tipo de cable: AC-23A) 4 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-3) 5.5 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-3) 7.5 kW en 500 V - tipo de cable: AC-3) 5.5 kW en 230...240 V - tipo de cable: AC-23A) 7.5 kW en 400...415 V - tipo de cable: AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	14.5 A "AC-23" Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	25 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	20 A
Making Capacity (I Rms)	250 A en 400 V "AC-21A" 250 A en 400 V AC-22A 250 A en 400 V AC-23A
Breaking Capacity	200 A en 400 V - tipo de cable: "AC-21A") 200 A en 400 V - tipo de cable: AC-22A) 200 A en 400 V - tipo de cable: AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA en 400 V - fusible asociado 25 A aM 10 kA en 400 V - fusible asociado 25 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA en 400 V en corriente de pico
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	300 A en 400 V 1 s

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability For Isolation	Sí
Network Type	CA DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Mando rotativo
Rotary Handle Mounting Style	Directo
Handle Color	Negro
Handle Front Plate Color	Negro
Rotary Handle Padlocking	1 a 3 candados 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 Ciclos
Electrical Durability	100000 Ciclos AC-21 30000 Ciclos DC-1...5
Iec Terminal Connection	Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de fijación por tornillo cable 10 mm² - rigidez del cable sólido Circuito de alimentación, estado 1 Terminales de fijación por tornillo cable 6 mm² - rigidez del cable Flexible - Con terminal
Tightening Torque	Circuito de alimentación, estado 1 2.1 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0.215 kg

Entorno

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	CCC GL UL CSA UKCA
Degree Of Protection	IP20 acorde a IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Main switch disconnecter ((*))

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	12.0 cm

Paquete 1 Peso	222.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.79 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas