

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de E/S extendido - discreto 6i/2o - analógico 2i

VW3A3203

Principal

Tipo De Producto O Componente	Additional I/O module ((*))
Compatibilidad De Gama	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV344 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610
Tipo De Entrada/Salida	2 entrada analógica configurable voltage, current or probe ((*)) 6 entr. discreta 2 discrete output ((*))
Número De Entrada Analógica	2
Tipo De Entrada Analógica	AI4, AI5 corriente configurable, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 tensión configurable, estado 1 - 10...10 V CC 24 V máx., impedancia: 20 kOhm, tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits AI4, AI5 configurable PTC, Pt 100, Pt 1000 ((*)), tiempo muestr: 0...1 ms, resolución: 14 bits
Número De Salida Digital	2
Salida Discreta	- tipo de cable: DQ11, DQ12 ((*)) lógica asignable, tiempo muestr: 1 ms
Salida Lógica	- tipo de cable: DQ11, DQ12 ((*)) logica negativa - tipo de cable: DQ11, DQ12 ((*)) positiva
Número De Entrada Digital	6
Entrada Discreta	(DI11...DI16 ((*)) programable, impedancia: 250 Ohm, tiempo muestr: 1 ms
Entrada Lógica	Logica negativa - tipo de cable: DI11...DI16 ((*)) Positiva - tipo de cable: DI11...DI16 ((*))
Corriente De Entrada Discreta	2.5 mA

Complementario

Tensión De Salida	24 V CC (límites de tensión: <= 30 V) lógica asignable
Intensidad De Salida Máxima	100 mA, lógica asignable
Voltaje Entrada	24 V CC (límites de tensión: <= 30 V) para programable
Conexión Eléctrica	Bloque de terminales de resorte extraíble, 1.5 mm² / AWG 16
Tipo De Protección	Protección de polaridad inversa, estado 1 entrada digital Protección contra cortocircuitos, estado 1 Salida
Peso Del Producto	0.5 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.5 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	13.0 cm
Paquete 1 Longitud	19.0 cm
Paquete 1 Peso	165.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.368 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas