

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Harmony XALD, XALK, Caja vacía, plastic, dark grey lid, para Pulsador Ø22, 2 cut-outs

XALD02

## Principal

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto               | Harmony XALD                                                                                                                                |
| Tipo De Producto O Componente  | Estación de control vacía                                                                                                                   |
| Nombre Corto Del Dispositivo   | XALD                                                                                                                                        |
| Destino Del Producto           | Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm                                                                                         |
| Número De Corte                | 2 interruptores                                                                                                                             |
| Color De Base De La Envolvente | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                       |
| Color De Cubierta              | Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)                                                                                                      |
| Material                       | Policarbonato                                                                                                                               |
| Entrada De Cable               | 2 extractores para entrada de cable, capacid sujeción: 14 mm<br>2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm |
| Grado De Protección Ip         | IP66 acorde alIEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                            |

## Complementario

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Estilo De Conjunto                      | Para montaje cliente                                               |
| Número De Filas Horizontales            | 1                                                                  |
| Número De Filas Verticales              | 2                                                                  |
| Peso Del Producto                       | 0.193 kg                                                           |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                |
| Montaje Del Bloque                      | Montaje frontal<br>Montaje trasero                                 |
| Código De Composición Eléctrica         | MF1<br>MF2<br>PR1<br>SF1<br>SR1<br>MR1<br>SR2<br>PF2<br>PF1<br>SF2 |
| Grupo Principal                         | 2 cut-outs                                                         |
| Grupo De Productos                      | Standard grey                                                      |

## Entorno

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tratamiento De Protección | TH |
|---------------------------|----|

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II acorde a IEC 60536                                                                                                 |
| Grado Nema                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Grado De Protección Ik                 | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                                |
| Normas                                 | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>CEI 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10.700 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 7.000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 185.000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7.077 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 67.484 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |