

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Stycznik modułowy Acti9 iCT50-63-20-24 63A 2NO 50Hz 24 VAC

A9C20162

Parametry podstawowe

Range Of Product	Acti9
Nazwa Produktu	Acti9 iCT
Typ Produktu Lub Komponentu	Stycznik
Skrócona Nazwa Urządzenia	iCT
Zastosowanie Urządzenia	Silniki-ogrzewanie-oświetlenie
Poles	2P
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Kombinacja Styków	2 NO
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Typ Sterowania	Zdalne sterowanie
Napięcie Sterujące [Uc]	24 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość Sieci	50 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa Moc	1,6 W w 250 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Typ Sygnału Sterującego	Bistabilny
Częstotliwość Przelączania	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja Lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór Mocy W Stanie Wstrzymania Va	4,6 VA
Moc Rozruchu W Va	34 VA
Sposób Montażu	Zatraskowy
Podstawa Montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość W Modułach 9 Mm	4
Wysokość	85 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	68,5 mm
Kolor	Biały

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Trwałość Mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość Elektryczna	100000 cykl IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cykl IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Przylączya - Zaciski	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...2,5 mm² sztywny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6...16 mm² elastyczny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6...25 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm² elastyczny
Moment Dokręcania	Obwód sterowania: 0,8 N.m Obwód zasilający: 3,5 N.m
Zgodność Produktu	IACt IACs IACt IACp
Kod Zgodności	ICT
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC/EN 61095
Poziom Hałasu	30 dB
Rozpraszanie Ciepła	1,6 W w 50/60 Hz
Stopień Ochrony Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień Zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	2000 m
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-5...60 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	4,200 cm
Szerokość Opakowania 1	11,400 cm
Długość Opakowania 1	12,200 cm
Waga Opakowania 1	258,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	6
Wysokość Opakowania 2	11,500 cm
Szerokość Opakowania 2	12,500 cm
Długość Opakowania 2	25,000 cm

Waga Opakowania 2	1,620 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	36
Wysokość Opakowania 3	30,000 cm
Szerokość Opakowania 3	30,000 cm
Długość Opakowania 3	40,000 cm
Waga Opakowania 3	10,188 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie



Bez Rtęci



Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

[Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem