

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Control station, Harmony XALK, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button 40mm, turn to release, 1NC with monitoring, unmarked

XALK1786

Principal

Gama De Producto	Harmony XALK
Tipo De Producto O Componente	Estación de control completa
Nombre Corto Del Dispositivo	XALK
Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Aplicación Estación Control	Función apagado de emergencia Función de parada emergencia
Color De Base De La Envolvente	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Color De Cubierta	Amarillo - tipo de cable: RAL 1021)
Material	Policarbonato
Perfil Del Operador	1 pulsador cabeza de hongo
Descripción De Operador	Rojo sin marcar 1 NC
Restauración	Girar para liberar
Composición De La Estación De Control	1 pulsador de cabeza redonda de Ø 40 mm, Rojo 1 NC Sin marca marcac
Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta
Presentación Del Dispositivo	Producto completo

Complementario

Entrada De Cable	1 Troquelado para entrada de cables 0...14 mm 2 Troquelados para prensa-estopa PG 13.5 e ISO M20
Peso Del Producto	0.144 kg
Uso De Contactos	Contacto de monitoreo
Apertura Positiva	Con acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido De Funcionamineto	1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico) 4.3 mm (Desplazamiento total)
Fuerza De Funcionamiento	47 N
Endurancia Mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aEN/IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,>= 1 x 0.34 mm² Sin terminal acorde aEN/IEC 60947-1
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m acorde aEN/IEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
Material De Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protección Contra Cortocircuitos	6 A Fusible de cartuchos tipogG acorde aEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	6 A acorde aEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	300 V (grado de contaminación3) acorde aEN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	4 kV acorde a EN/IEC 60947-1
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	1.5 A en240 V,AC-15,B300 acorde aEN/IEC 60947-5-1 3 A en120 V,AC-15,B300 acorde aEN/IEC 60947-5-1 0.11 A en250 V,DC-13,R300 acorde aEN/IEC 60947-5-1 0.22 A en125 V,DC-13,R300 acorde aEN/IEC 60947-5-1
Endurancia Eléctrica	300000 Ciclos,AC-15,2 A en 230 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo C 300000 Ciclos,AC-15,3 A en 110 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo C 300000 Ciclos,AC-15,3 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo C 300000 Ciclos,DC-13,0.3 A en 120 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga:0.5 acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo C 300000 Ciclos,DC-13,1 A en 24 V, ritmo de operación<3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad Eléctrica Iec60947	$\Lambda < 10\exp(-6)$ en5 V 1 mA acorde aEN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ en17 V 3.4 mA acorde aEN/IEC 60947-5-4

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 acorde aIEC 60529 IP67 acorde aIEC 60529 IP69 acorde aIEC 60529 IP69K acorde aISO 20653
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 60068-2-75
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 EN/ISO 13850 JIS C8201-1 JIS C8201-5-1 GB/T 14048.5 BS EN 60947-5-1 GOST IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	BV LROS (Lloyds registro de envío) DNV CE CCC Esquema CB EAC UKCA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 25 mm pico a pico (f = 2...10 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 25 gn(duración6 ms) para1000 Choques en cada eje acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	9.7 cm
Paquete 1 Peso	164.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	7.097 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China