

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz Easy UPS 3M 60 kVA
400 V 3:3 z akumulatorami
wewnętrznymi — czas
podtrzymania 13,5 min, usługa
rozruchu 5x8

E3MUPS60KHB2S

Podgląd

Prezentacja	Łatwy w instalacji, podłączaniu, użytkowaniu i serwisowaniu 3-fazowy zasilacz UPS 60 kVA z akumulatorami wewnętrznymi zapewnia 14-minutowy czas podtrzymania. Model Easy UPS 3M charakteryzuje się zaawansowanymi funkcjami, a także odpornymi układami elektrycznymi i zwartą konstrukcją, a tym samym ułatwia firmom dbanie o ciągłość prowadzonej działalności. Zasilacz UPS, który idealnie sprawdzi się w małych i średnich centrach przetwarzania danych oraz innych zastosowaniach o kluczowym znaczeniu, jest gotowy do obsługi rozwiązań EcoStruxure, dzięki czemu zapewnia spokój za pomocą opartej na rozwiązaniach chmurowych funkcji monitorowania i zarządzania. Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy akumulatora można znaleźć w tabelach czasów pracy opublikowanych w zakładce Documents (Dokumenty). Obejmuje usługę uruchamiania 5x8.
Czas Dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11400 V Napięcie wejściowe 113 fazy
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V Napięcie wyjściowe 563 fazy
Other Output Voltage	380 V 415 V
Moc Znamionowa W W	60 kW
Moc Znamionowa W Va	60 kVA
Dostarczane Wyposażenie	Filtr przeciwpyłowy instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up)

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj Akumulatora	VRLA
Napięcie Akumulatora	240 V
Wstępnie Zainstalowane Baterie	0
Puste Gniazda Akumulatorowe	0
Maksymalny Prąd Końca Rozładowania Akumulatora	166 A

Parametry fizyczne

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	197 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	100 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa Produktu	743 kg
Kompatybilność Z Usb	Yes

na wejściu

Maksymalny Prąd Wejściowy	104 A
Maksymalna Wytrzymałość Przy Zwarcu (Icw)	10 kA
Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne Na Wejściu	Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Współczynnik Mocy Obciążenia	Od 0,5 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych
Input Power Factor At Full Load	0,99
Liczba Złączy Wejściowych	1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Częstotliwość Sieciowa	40–70 Hz

na wyjściu

Maksymalna Możliwa Do Konfiguracji Moc (W Va)	60 kVA
Maksymalna Możliwa Do Konfiguracji Moc (W Watach)	60 kW
Częstotliwość Na Wyjściu (Synchronicznie Z Siecią)	50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią
Zniekształcenia Harmoniczne	Poniżej 3 %
Całk. Zniekształ. Harmoniczne Napięcia Wyjściowego	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Praca Przy Przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Wave Type	Sinusoida
Typ Bypassu	Wbudowany statyczny układ obejściowy

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty Produktu	CE EAC RCM
----------------------	------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	0...40 °C
Wilgotność Względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	0...1500 ft
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-15...40 °C
Wilgotność Względna (Przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość Przechowywania	0,00...4572,00 m
Poziom Dźwięku	65 dBA
Rozpraszanie Ciepła	10523 Btu/h
Stopień Ochrony Ip	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Fukcja Alarmu	Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
---------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	210,2 cm
Szerokość Opakowania 1	112,5 cm
Długość Opakowania 1	75 cm
Waga Opakowania 1	360 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
-----------	--

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności