


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Switch ConneXium 8TX

TCSESB083F23F0

Parametry podstawowe

Gama Produktów	ConneXium
Typ Produktu Lub Komponentu	Zarządzany przełącznik sieci Ethernet TCP/IP
Concept	Transparent Ready
Protokół Portu Komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP Protokół redundancji mediów MRP (Media Redundancy Protocol)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 8 port(y) kabel miedziany
Maksymalna Liczba Łączników W Kaskadzie	Nieograniczony
Cyberbezpieczeństwo	Role-based access control

Parametry uzupełniające

Połączenie Typu Zintegrowanego	Ekranowane RJ45 kabel miedziany
Medium Wsparcia Transmisji	Skrętki ekranowane CAT 5E dla kabel miedziany
Maximum Cable Distance Between Devices	100 m kabel miedziany
Usługa Sieci Ethernet	Konfiguracja przez serwer sieci web Filtracja wielotypowa Sterowanie strumieniem danych Podsluchiwanie IGMP SNMP-Traps i SYSLOG
Obsługa Komunikacji	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Funkcja "port mirroring"
Diagnostyka Czau Pracy	Signal contact Self test
Maksymalna Liczba Łączników W Pierścieniu	50
Redundancja/Nadmiarowość	HiPER ring RSTP
Znamionowe Napięcie Zasilania [Us]	12...24 V
Graniczne Napięcie Zasilające	9,6...32 V DC SELV
Pobór Mocy	6 W
Przyłącza Elektryczne	Złącze odłączalne 6 zasilanie
Podstawa Montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oznakowanie	CE UL RCM
Dostępna Funkcja	System information
Sygnalizacja Lokalna	Zasilacze P1 P2: 1 dual colour LED (zielony/żółty) FAULT: 1 LED (czerwony) Menedżer pierścieni: 1 dual colour LED (zielony/żółty) Oczekiwanie: 1 LED (zielony) Kanał diagnostyczny: 1 dual colour LED (zielony/żółty) Device status
Wyjście Alarmowe	1 styk beznapięciowy 1 A
Fukcja Alarmu	Awaria zasilania Stan łącza danych Usterka łącznika Usterka pierścienia nadmiarowego Usterka łącznika Incorrect configuration Temperature threshold
System Okablowania Do Sieci Ethernet	Switche TF
Szerokość	47 mm
Wysokość	131 mm
Głębokość	111 mm
Masa Produktu	0,4 kg

Środowisko pracy

Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	0...60 °C
Wilgotność Względna	10...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Stopień Ochrony Ip	IP20
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Normy	UL 508 EN/IEC 61131
Certyfikacja Produktu	CE UL RCM

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	6,500 cm
Szerokość Opakowania 1	16,000 cm
Długość Opakowania 1	24,000 cm
Waga Opakowania 1	410,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S04
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	20
Wysokość Opakowania 2	30,000 cm
Szerokość Opakowania 2	40,000 cm
Długość Opakowania 2	60,000 cm
Waga Opakowania 2	8,930 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)

Dimensions

