

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto monolítico tensión trifásica, plástico, Ø 30mm, indicador con 3 LED, blanco, 400 V AC

XB5EV57L4

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto monolítica
Nombre Corto Del Dispositivo	XB5
Material Del Bisel	Plástico
Material Del Anillo De Fijación	Plástico
Diámetro De Montaje	30 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Redondo
Color De Lentes O Tapa/Operador	Claro
Fuente De Luz	LED protegido
Base De Bombilla	LED integral
Color De La Fuente De Luz	Blanco
Número De Fases De La Red	3 fases
Presentación Del Dispositivo	Producto monolítico

Complementario

Altura	65.5 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	77 mm
Peso Del Producto	0.065 kg
Conexiones - Terminales	Terminales Faston, tamaño de conexión:6.3 mm acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	1 kV acorde a IEC 61000-4-5
Código De Compatibilidad	XB5
Límites De Tensión De Alimentación	450 V AC
Consumo De Corriente	2.6 mA
Vida Útil	100000 H A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde aIEC 61000-4-5

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...70 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP67 (Cara frontal) IP20 (Cara posterior)
Grado De Protección Ik	IK10 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde aIEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde aIEC 61000-4-3
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electroestática - test level: 8 kV (En aire libre (en piezas aislantes)) conforming to IEC 61000-4-2 Descarga electroestática - test level: 4 kV (En contacto (en piezas metálicas)) conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.500 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Paquete 1 Peso	64.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.448 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil