

Folha de dados do produto

Especificações



Sensor de energia sem fios PowerTag 3P+N montagem superior

A9MEM1541

Preço: 369,21 EUR

Principal

Range Of Product	PowerLogic
Nome Do Produto	PowerTag A9 M63
Tipo De Produto Ou Componente	Energy sensor
Poles	3P + N
Maximum Current [Imax]	63 A
[Ib] Basic Current	10 A
Starting Current	40 mA
Corrente De Saturação	130 A
Aplicação Específica Do Produto	Alucação de custos Load monitoring Circuit monitoring Overload alarm Energy management
Concentrator Compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Compatibilidade Gama	Acti 9 Acti9 iKQE RCBO Multi 9 Multi9 C60 Multi 9 Multi9 ID Multi 9 Multi9 C32N Multi 9 Multi9 C65 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iKQ Acti 9 Acti9 K60 Acti 9 Acti9 Reflex iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 iC60 single terminal
Tipo De Medição	Tensão Energia activa Corrente Potência activa Fator de potência
Classe De Precisão	Classe 1 correnteem conformidade com IEC 61557-12 Classe 0,5 Tensãoem conformidade com IEC 61557-12 Classe 1 potência activaem conformidade com IEC 61557-12 Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 61557-12 Classe 1 fator de potênciaem conformidade com IEC 61557-12
Local De Montagem	Parte superior

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Suporte De Montagem	No disjuntor
Destino Do Produto	Switchboard
Grau De Proteção Ip	Voltage loss with measured current at voltage loss
Meio De Suporte De Transmissão	Radiofrequência 2,4...2,4835 GHzem conformidade com IEEE 802.15.4
Emission Power	10 mW

Complementar

Modo De Montagem	Por parafusos terminais)
Electrical Connection (Voltage Sensing & Power Supply)	Conector dente
Secção Do Cabo	1 rígido cabo(s) 1,5...16 mm² 2 entrançado cabo(s) 1,5...2,5 mm² 2 rígido cabo(s) 1,5...2,5 mm² 1 entrançado cabo(s) 1,5...16 mm²
Supply Voltage	220...240 V AC, +/- 20 %, entre a fase e o neutro 380...415 V AC, +/- 20 %, entre fases
Frequência Da Rede	50 Hz 60 Hz
Maximum Power Consumption	2 VA
Normas	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Altura	16,5 mm
Largura	72 mm
Profundidade	43 mm
Peso Líquido	35 g
Cor	Branco(RAL 9003)

Ambiente

Rótulos De Qualidade	CE
Directivas	2014/53/EU - directiva de equipamento de rádio
Altitude De Funcionamento	0...2000 m
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-25...60 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C
Categoria De Sobretensão	IIlem conformidade com IEC 61010-1
Measurement Category	Category IIlem conformidade com IEC 61010-2-030
Grau De Protecção Ip	IP20em conformidade com IEC 60529
Grau De Protecção Ik	IK05
Grau De Poluição	3
Humidade Relativa	0...95 % a 45 °Cem conformidade com IEC 60721-3-3
Resistência À Vibração	3M4em conformidade com IEC 60721-3-3
Compatibilidade Electromagnética	Industrial electromagnetic environmentem conformidade com IEC 61326-1 CEM irradiadaem conformidade com ETSI EN 301 489-17 Emissão electromagnéticaem conformidade com IEC 62311

Environmental Characteristics	À prova de poeira classe 3S3em conformidade com IEC 60721-3-3 Humidade salina classe 3C2em conformidade com IEC 60721-3-3 Utilização para interior
-------------------------------	--

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,312 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil