

Ficha técnica del producto

Especificaciones



baliza roja fija XVB - BA 15d base - 250 V máx - IP 65

XVBL34

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Baliza completa
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo Señalización	Fijo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre Del Componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
1 Tubo De Neón	Bombilla no incluida, Rojo
Tipo De Bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	<= 250 V
Potencia Máxima Disipada En W	7 W

Complementario

Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 1 x 1.5 mm² Con terminal
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V acorde al IEC 60947-1
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	4 kV acorde a IEC 60947-1
Anchura Total Cad	70 mm
Altura Total Cad	139 mm
Profundidad Total Cad	70 mm
Descripción De Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND) Tierra
Peso Del Producto	0.26 kg

Entorno

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C, estado 1 LED -25...70 °C, estado 1 Incandescente
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	Tipo 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.0 cm
Paquete 1 Ancho	8.0 cm
Paquete 1 Longitud	14.8 cm
Paquete 1 Peso	261.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	5.166 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



 Sin Mercurio



 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas