

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pre assembled and pre cabled indicator bank, Harmony XVM, with buzzer + 2 illuminated units, 45mm, 230V AC

XVMM2RGSSB

Discontinuado

Discontinuado el: 20 oct. 2022

Principal

Gama De Producto	Harmony XVM
Tipo De Producto O Componente	Batería de indicador de premontaje y precableado
Tipo Unidad Banco Indicador	2 unidades iluminadas
Nombre Del Componente	XVM
1 Tubo De Neón	Verde LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac Rojo LED de alto brillo con capacidad de sujeción: BA 15d base Fijo señalizac
Color De Bloque Luminoso	Rojo/verde
[Us] Tensión De Alimentación	230 V AC
Tipo De Base De Banco Indicado	Base c zumbador integrado
Tipo De Montaje	Vertical

Complementario

Composición Del Kit	Placa de fijación de plástico Cubrebornes Tubo de soporte de aluminio Unidad de base
Diámetro De Montaje	45 mm
Conexiones - Terminales	Cables salientes, 1 x 0,325 mm² - tipo de cable: AWG 22)
Marca	CE
Soporte De Montaje	Aluminio tubo
Protección Contra Cortocircuitos Y Sobrecargas	0.2 A
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V acorde a IEC 60947-1
Limite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	18 mA en unidad base 15 mA en unidad LED perm.
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	4 kV acorde a IEC 60947-1
Frecuencia Fundamental	4 kHz
Peso Del Producto	0.404 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP42 posición vertical acorde a IEC 60529
Certificaciones De Producto	CCC

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...50 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I acorde a IEC 60947-1 Clase I acorde a IEC 60947-5-1 Clase I acorde a IEC 61140
Tratamiento De Protección	TC
Nivel De Ruido	0...80 dB en 1 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.8 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	54 cm
Paquete 1 Peso	529 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	11.768 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	67.32 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares


Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con base de fijación para montaje en soporte vertical (tubo de soporte + soporte metálico)

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión **b2**.



(1) Unidad base con o sin zumbador.

Número de unidades iluminadas	b2 en mm	b2 en in
1 unidad	383	15.08
2 unidades	448	17.64
3 unidades	513	20.20
4 unidades	578	22.76

Conexiones y esquema

Torre de luz premontada y precableada

Colores de cables


- 4.ª unidad iluminada: cable amarillo
- 3.ª unidad iluminada: cable verde
- 2.ª unidad iluminada: cable blanco
- 1.ª unidad iluminada: cable azul
- Común: cable negro
- Zumbador (si está integrado en la unidad base): cable gris

Descripción técnica

Unidad base con zumbador integral

Ajuste de señal audible

Vista desde arriba:



- (1) Potenciómetro de ajuste de volumen: de 0 a 85 dB. Use un destornillador Phillips o plano.
- (2) Selector de 2 posiciones para tipo de señal audible: tono continuo o tono intermitente