

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto simple, 1NC

ZB2BE102

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contacto
Nombre Del Componente	"ZB2"
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de control
Aplicación De Bloque Contactos	Velocidad única
Tipo De Bloque De Contactos	Único
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Compatibilidad Del Producto	XACA XB4 XB5
Tipo Y Composición De Contactos	1 NC
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta

Complementario

Endurancia Mecánica	1000000 Ciclos
Código Designación De Los Contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] Intensidad Térmica Convencional En La Envolvente	10 A
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	6 kV acorde a IEC 60947-1
Resistencia Máxima En Los Terminales	25 MOhm
Fuerza De Funcionamiento	13...15 N
Protección Contra Cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gC(gl)
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 120 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 48 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 24 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1
Descripción De Terminales Iso N°1	(11-12)NC
Peso Del Producto	0.02 kg
Conexiones - Terminales	Terminales abrazadera de fijac, 1 x 2.5 mm² Con o sin terminal Terminales abrazadera de fijac, 2 x 1.5 mm² Con o sin terminal

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	clase II acorde a IEC 61140
Normas	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	15 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BAG
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4 cm
Paquete 2 Ancho	14 cm
Paquete 2 Longitud	10 cm
Paquete 2 Peso	157 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3.449 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.