

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque luminoso, Ø 22mm, LED integrado blanco, 24 V

ZBVB1

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Bloque de luz
Nombre Corto Del Dispositivo	ZBV
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aIEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo,>= 1 x 0.22 mm² Sin terminal acorde aIEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Fuente De Luz	LED universal
Base De Bombilla	LED integral
Suministro Del Bloque De Luz	Directo
Color De La Fuente De Luz	Blanco
[Us] Tensión De Alimentación	24 V AC/DC en 50/60 Hz

Complementario

Peso Del Producto	0.017 kg
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
Límites De Tensión De Alimentación	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Consumo De Corriente	15 mA
Vida Útil	100000 H A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobre tensiones	1 kV acorde aIEC 61000-4-5
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Código De Composición Eléctrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde aIEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde aIEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
Emisión Electromagnética	Clase B acorde aIEC 55011
[Us] Tensión De Alimentación	24 V

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.300 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Paquete 1 Peso	8.800 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4.000 cm
Paquete 2 Ancho	5.500 cm
Paquete 2 Longitud	5.500 cm
Paquete 2 Peso	50.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	800
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.510 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)




Transparencia

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

con anillo de fijación ZB5AZ009



con anillo de fijación ZB4BZ009

