

Folha de dados do produto

Especificações



Relé de proteção térmico TeSys LRD - 1...1.6 A - classe 10A

LR3D06

Principal

Alcance	TeSys TeSys Deca
Nome Do Produto	TeSys LRD TeSys Deca
Tipo De Produto Ou Componente	Relé de sobrecarga térmica não diferencial
Nome Curto Do Aparelho	LR3D
Aplicação De Relé	Protecção do motor
Compatibilidade De Produtos	LC1D09 LC1D18 LC1D38 LC1D12 LC1D32 LC1D25
Tipo De Rede	AC DC
Classe Do Disparo De Sobrecarga	Classe 10Aem conformidade com IEC 60947-4-1
Gama De Regulação De Protecção Térmica	1...1,6 A
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	Circuito de potência 600 Vem conformidade com CSA Circuito de potência 600 Vem conformidade com UL Circuito de potência 690 Vem conformidade com IEC 60947-4-1

Complementar

Frequência Da Rede	0 ... 400 Hz.
Suporte De Montagem	Placa, com acessórios específicos Calha, com acessórios específicos Com contactor
Limiar De Disparo	1,14 +/- 0,06 Irem conformidade com IEC 60947-4-1
Composição De Contacto Auxiliar	1 NA + 1 NF
[Ith] Corrente Térmica Convencional Ao Ar Livre	5 A para circuito de sinalização
Corrente Admissível	3 A a 120 V AC-15 para circuito de sinalização 0,22 A a 125 V DC-13 para circuito de sinalização
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	690 V AC 0 ... 400 Hz. para circuito de potênciaem conformidade com IEC 60947-4-1
Classificação Faça Fusível Associado	4 A gG for circuito de sinalização 4 A BS for circuito de sinalização
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	6 kV
Sensibilidade Aos Defeitos De Fases	Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Tipo De Controle	Vermelho botão de pressão parar Azul botão de pressão reposição
Compensação De Temperatura	-20...60 °C
Ligações - Terminais	Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm² flexível sem extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm² flexível com extremidade do cabo Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2,5 mm² sólido sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5...10 mm² flexível sem extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível com extremidade do cabo Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...6 mm² sólido sem extremidade do cabo
Binário De Aperto	Circuito de controlo 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas Circuito de potência 1,7 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas
Altura	66 mm
Largura	45 mm
Profundidade	70 mm
Peso Líquido	0,124 kg

Ambiente

Resistência Climática	Em conformidade com IACS E10
Grau De Protecção Ip	IP20em conformidade com IEC 60529
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	-20...60 °C sem degradaçãoem conformidade com IEC 60947-4-1
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-60...70 °C
Retardamento De Chamas	V1em conformidade com UL 94
Robustez Mecânica	Vibrações6 Gnem conformidade com IEC 60068-2-6 ChoquesGn 15 para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-7
Força Dieléctrica	1,89 kV a 50 Hzem conformidade com IEC 60947-1
Normas	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
Certificações De Produtos	IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds Register of Shipping) ATEX INERIS UKCA

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,9 cm
Package 1 Width	7,6 cm

Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	140,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,6 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil