

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok różnicowoprądowy VigiNG125-63-2-300-AC 63A 2- biegunowy AC

19001

Parametry podstawowe

Typ Produktu Lub Komponentu	Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe
Skrócona Nazwa Urządzenia	Vigi NG125
Opis Biegunów	2P
[In] Prąd Znamionowy	63 A
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Czułość Na Prąd Upływu	300 mA
Zwłoka Zabezpieczenia Różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Typ Zabezpieczenia Różnicowoprądowego	Typ AC

Parametry uzupełniające

Lokalizacja Urządzenia W Systemie	Odejscie
Częstotliwość Sieci	50/60 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	230...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Technologia Wyzwalania Urządzenia Różnicowoprądowego	Niezależny od napięcia
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC/EN 60947-2
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC/EN 60947-2
Podstawa Montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Połączenie Elektryczne Z Wyłącznikiem Nadprądowym	Przez wkręty
Szerokość W Modułach 9 Mm	5
Wysokość	118 mm
Szerokość	99 mm
Głębokość	81 mm
Masa Produktu	0,25 kg
Trwałość Elektryczna	10000 cykl zgodnie z IEC/EN 60947-2
Przyłącza - Zaciski	Zaciski typu tunelowego1...35 mm² elastyczny Zaciski typu tunelowego1,5...50 mm² sztywny
Gługość Odizolowanego Odcinka	20 mm
Moment Dokręcania	3,5 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC/EN 60947-2:Annex B
-------	------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień Ochrony Ip	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Stopień Zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC/EN 60947-2
Kompatybilność Elektromagnetyczna	8/20 µs impuls wytrzymywany, 3000 A zgodnie z IEC/EN 60947-2
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	2000 m

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	9,600 cm
Szerokość Opakowania 1	13,600 cm
Długość Opakowania 1	14,000 cm
Waga Opakowania 1	308,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	8
Wysokość Opakowania 2	30,000 cm
Szerokość Opakowania 2	30,000 cm
Długość Opakowania 2	40,000 cm
Waga Opakowania 2	2,890 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACh](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.