


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Flat elbow, Canalis KRC, copper, 1600A, fire rated, 3L+N/3L+PE/ 3L+PEN, fixed length 0.3m, grey RAL7030

KRC1600FP4A

! Wycofany

! Produkt niedostępny od: 12 cze 2022

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Canalis
Nazwa Produktu	KR
Typ Produktu Lub Komponentu	Kolanko
Skrócona Nazwa Urządzenia	KRC
Zastosowanie Produktu	Water and waste water Healthcare Real estate and office buildings Mining minerals and metals Enterprise data centres Oil and gas
Zastosowanie Urządzenia	Zmiana kierunku
Materiał	Miedź
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	1600 A w 35 °C
Polarity	3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Typ Zmiany Kierunku	kierunek 1: płaskie do w prawo
Kąt Pracy	90 °
Earth Conductor	Standardowo uziemiony
Short-Circuit Level	Wersja standardowa

Parametry uzupełniające

Materiał Obudowy	Mineral epoxy resin
Materiał Styków	Miedź
Znamionowe Napięcie Pracy [Ue]	1000 V
Częstotliwość Sieci	50/60 Hz
Napięcie Znamionowe Izolacji [Ui]	1000 V
[Icw] Znamionowy Wytrzymywany Prąd Krótkotrwały	65 kA
[IpK] Znamionowy Wytrzymywany Prąd Udarowy	143 kA
Promieniowane Pole Magnetyczne	14,68 mT
Limit Obciążenia Termicznego	4225000 kA²s
Maximum Voltage Drop	<0,007 V przy współczynniku mocy = 1 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,01 V przy współczynniku mocy = 0,9 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,01 V przy współczynniku mocy = 0,8 w 50 Hz 1 A na 100 m długości <0,011 V przy współczynniku mocy = 0,7 w 50 Hz 1 A na 100 m długości

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Miejsce Montażu	Wewnątrz budynku Na zewnątrz
Certyfikaty Produktu	ATEX EAC CE
Normy	IEC 61439-6
Typ Wymiaru	Mocowanie
Szerokość	140 mm
Wysokość	230 mm
Długość	300 mm
Kolor	Szary (RAL 7030)
Obciążenie Liniowe	48 kg/m

Środowisko pracy

Stopień Ochrony Ip	IP68 zgodnie z IEC 60529
Stopień Ochrony Ik	IK10 conforming to IEC 62262
Stopień Zabrudzenia	3
Odporność Ogniowa	1000 °C 90 min zgodnie z DIN 4102-12 2000
Derating Factor	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (89% In) 45...50 °C (84 % In) 50...55 °C (78 % of In)
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	1000 m 100% In (wewnątrz budynku) 2000 m 99 % of In (wewnątrz budynku) 3000 m 96% In (wewnątrz budynku) 4000 m 90 % In (wewnątrz budynku) 1000 m 98 % of In (na zewnątrz) 2000 m 94% In (na zewnątrz) 3000 m 89% In (na zewnątrz) 4000 m 83 % of In (na zewnątrz)
Odporność Na Czynniki Środowiskowe	Dysrektywa EMC zgodnie z IEC 61439-6

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	23,0 cm
Szerokość Opakowania 1	30,0 cm
Długość Opakowania 1	30,0 cm
Waga Opakowania 1	30,24 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ✓

Bez Svhc Reach
- ✓

Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ✓

Bez Rtęci
- ✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)
- ✓

Produkt Bez Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weeee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności