


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Actassi gniazdo RJ45 S-One ekranowane, kat. 5e, 1 szt.

VDIB17725B01

Produkt niedostępny od: 30 cze 2023

Wycofany

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Actassi
Typ Produktu	Gniazdo sieciowe RJ45
Prezentacja Urządzenia	Zintegrowana konstrukcja jednoczęściowa
Odcień Kolory	Organizator kabli: zielony (ABS + PC) Konektor: srebrny (zamek (stop metali na bazie cynku))
Wiring Colour Configuration	568 A/B
Sposób Pakowania	Oddzielna torba
Ilość Sztuk W Zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

[In] Prąd Znamionowy	1,5 A w 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC szczytowe, pomiędzy stykami 1500 V AC/DC szczytowe, pomiędzy stykami i osłoną
Rezystancja Zestyku	20 mOm
Rezystancja Izolacji	Początkowa rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm w 100 V prąd stały (DC)
Średnica Drutu (Wg.Amerykański	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cykl
Tłumienie Sprzężenia	≥ 45 dB w 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB w 100...1000 MHz
Contact Pins	8 piny z stop miedzi, złożony zgodnie z IEC 60603-7
Shield Type	Metalowy: samodzielnie dostosowujące się 360° + styk przewodu drenowego Zintegrowana bariera przeciwzwarciowa
Siła Ciągnięcia	50 N w czasie 60 s
Impedancja Przejścia	≤ 0.1 Ohm przy 1 MHz ≤ 0.2 Ohm przy 10 MHz ≤ 1.6 Ohm przy 80 MHz
Poprzeczne Straty Konwersji	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB w 1...100000 kHz
Rodzaj Narzędzia	Bez narzędzi
Zewnętrzna Średnica Kabla	0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	STP
Kategoria Sieci Komunikacyjnej	5e
Supported Applications	1000BASE-T

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Protocols	VoIP (Voice IP - głosowe IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Częstotliwość Transmisji	0...100 MHz
Rodzaj Śladu	S-One
Wysokość	28 mm
Długość	35 mm
Szerokość	18 mm
Targeted Region	Europe

Środowisko pracy

Operational Temperature Range	-40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 (21 dni)
Ogniodporność	UL94-V0
Normy	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	3,0 cm
Szerokość Opakowania 1	3,0 cm
Długość Opakowania 1	2,0 cm
Waga Opakowania 1	32,0 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	10
Wysokość Opakowania 2	6,6 cm
Szerokość Opakowania 2	18,4 cm
Długość Opakowania 2	12,8 cm
Waga Opakowania 2	382,0 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	160
Wysokość Opakowania 3	30,0 cm
Szerokość Opakowania 3	30,0 cm
Długość Opakowania 3	40,0 cm
Waga Opakowania 3	6,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie



Bez Svhc Reach



Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem