

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Grzybek Ø40 mm główna przycisku Ø22 z kluczem FIAT release

ZB4BS944F022

! Produkt niedostępny od: 1 kwi 2020

! Koniec serwisu: 1 lip 2020

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XB4
Typ Produktu Lub Komponentu	Główna do przycisku wyłącznika awaryjnego
Skrócona Nazwa Urządzenia	ZB4
Średnica Montażowa	22 mm
Sprzedaż Zgodnie Z Niepodzielną Liczbą	1
Kształt Główki Elementu Sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ Elementu Napędowego	działanie zapadkowe i blokada
Zerowanie (Reset)	Odryglowanie kluczem
Rodzaj Elementu Napędowego	grzybkowy Ø 40 mm, Nieoznakowana
Typ Zamka	FIAT
Położenie Wyjęcia Klucza	Środkowe
Typ Głowicy	Standard

Parametry uzupełniające

Cad Szerokość Całkowita	40 mm
Cad Wysokość Całkowita	40 mm
Cad Głębokość Całkowita	79 mm
Masa Produktu	0,098 kg
Odporność Na Myjkę Wysokociśnieniową	7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
Trwałość Mechaniczna	300000 cykl
Kod Składu Elektrycznego	C7 dla <4 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu C8 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu C10 dla <4 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu

Środowisko pracy

Pokrycie Ochronne	TH
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-40...70 °C
Klasa Ochrony Przez Porażeniem Prądem Elektryczny	Klasa i zgodnie z IEC 61140

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień Ochrony Ip	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopień Ochrony Nema	NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
Stopień Ochrony Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Normy	EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048.5 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 13850 EN/IEC 60204-1 JIS C8201-1
Certyfikaty Produktu	DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) CSA z certyfikatem UL BV
Odporność Na Wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność Na Wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	9 cm
Szerokość Opakowania 1	7,2 cm
Długość Opakowania 1	7,2 cm
Waga Opakowania 1	118 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)