

Folha de dados do produto

Especificações



ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1600W at 400...440 V

NSYCU1K62P4

Descontinuado

Descontinuado a partir de: 20/10/2023

Fim do serviço em: 31/12/2023

Principal

Alcance	ClimaSys
Nome Do Produto	CU
Tipo De Produto Ou Componente	Unidade de refrigeração
Mounting Type	Lado
Installation	Interior lado
Destino Do Produto	Para caixa
Modo De Montagem	Por parafusos
Supply Voltage	400...460 V AC a 50/60 Hz, bifásico
Rated Power	1600 W
Potência De Arrefecimento	1600 W 50/60 Hz L35-L35 1230 W 50/60 Hz L35-L50

Complementar

Altura	999 mm
Largura	405 mm
Profundidade	237 mm
[In] Corrente Nominal	2,9 A
Corrente De Irrupção	11 A
Consumo De Potência Em W	840 W a 50/60 Hz, L35-L35 960 W a 50/60 Hz, L35-L50
Rácio De Eficiência Energética	1,9
Tipo De Controlo	Controlador eletrónico
Gama De Definição Da Temperatura	20...50 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	Máximo 50 °C Dentro da caixa 20...46 °C Fora da caixa 20...50 °C
Noise Level	65 dBem conformidade com EN/ISO 3746
Pressão	25 bar
Flow Rate	Circuito interno 570 m3/h a 50/60 Hz Circuito externo 1050 m3/h a 50/60 Hz
Peso Líquido	42 kg
Tipo De Gás De Arrefecimento	R134a 0,45 kg)

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Type Of Filter	Filtro circuito externo opcional
Tipo De Proteção	Proteção térmica T 6 A Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Material	Aço
Cor	Cinzeno(RAL 7035)

Ambiente

Certificações De Produtos	CE
Directivas	2004/108/EC - compatibilidade electromagnética 2006/95/EC - diretiva baixa tensão 2006/42/EC - máquina
Normas	EN 378 EN 60204-1 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN/ISO 12100
Grau De Proteção Ip	IP55em conformidade com IEC 60529 no circuito interno) IP34em conformidade com IEC 60529 no circuito externo)

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23,7 cm
Package 1 Width	40,5 cm
Package 1 Length	99,9 cm
Package 1 Weight	42,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	126,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	277,0 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil