


Folha de dados do produto

Especificações



BORNE PASS 4MM2 CINZ PUSH-IN 1

NSYTRP43

Preço: 3,02 EUR

Principal

Alcance	Linergy
Nome Do Produto	Linergy TR
Tipo De Produto Ou Componente	Bloco terminal
Nome Curto Do Aparelho	TRP
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de ligação
Tipo De Bloco De Terminais	Passagem
Nível De Bloco De Terminais	1
Modo De Montagem	Encaixe
Secção Nominal	4 mm²
Comprimento	66,5 mm
Cor	Cinzeno
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	6,2 mm
Altura	36,5 mm
Ligações - Terminais	1 x pressionar montante 2 x pressionar jusante
Number Of Connections	3
Posição De Ligação	Parte superior
Número De Entrada De Medição	2
Secção Do Cabo	0,2...4 mm², flexível sem extremidade do cabo 0,2...6 mm², sólido com extremidade do cabo 0,8...4 mm², flexível com extremidade do cabo 0,2...4 mm², sólido sem extremidade do cabo
Comprimento Da Tira Do Fio	12 mm
Tipo De Ferramenta	Ligação sem ferramenta Ao desligar chave de fenda
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	800 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] Corrente Nominal	32 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Material	Poliamida 6/6: caixa isoladora Liga de cobre: conector e parafuso Liga de cobre: ligação comum Chromium-nickel steel: spring
Perda Dieléctrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante Dieléctrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência De Superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência À Contração	500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento De Chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso Líquido	11,3 g
Compatibilidade Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade De Produtos	Armário Spacial

Ambiente

Certificações De Produtos	LR IEC-Ex cURus GL ATEX EAC CSA
Força Dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura Do Ar Ambiente Para A Operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	6,700 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	31,500 cm
Package 2 Weight	556,000 g
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	750
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,862 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas