

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Przycisk wklęsły Ø22 niebieski samopowrotny okrągły plastikowy 100 sztuk

ZB5AA66TQ

! Produkt niedostępny od: 23 sty 2021

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Harmony XB5
Typ Produktu Lub Komponentu	Główka przycisku bez podświetlenia
Skrócona Nazwa Urządzenia	ZB5
Materiał Maskownicy	Dark grey plastic
Średnica Montażowa	22 mm
Sprzedaż Zgodnie Z Niepodzielną Liczbą	10
Kształt Główki Elementu Sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ Elementu Napędowego	Samoczynny powrót
Rodzaj Elementu Napędowego	Niebieski Kryty, Nieoznakowana
Dodatkowe Informacje Dotyczące Elementu Napędowego	Wysoko zabezpieczone

Parametry uzupełniające

Cad Szerokość Całkowita	29 mm
Cad Wysokość Całkowita	29 mm
Cad Głębokość Całkowita	31 mm
Trwałość Mechaniczna	10000000 cykl
Nazwa Stacji	XALD 1...5 wycięcia XALK 2...5 wycięcia

Kod Składu Elektrycznego	C1 dla <9 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu C2 dla <9 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu SF1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu SR1 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z tyłu
--------------------------	---

Środowisko pracy

Pokrycie Ochronne	TH
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-40...70 °C
Kategoria Przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Stopień Ochrony Ip	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień Ochrony Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Odporność Na Myjkę Wysokociśnieniową	7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m
Stopień Ochrony Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Certyfikaty Produktu	z certyfikatem UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL BV CSA
Odporność Na Wstrząsy	30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27
Odporność Na Wibracje	5 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	1 cm
Szerokość Opakowania 1	1 cm
Długość Opakowania 1	2 cm
Waga Opakowania 1	10 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------