

Folha de dados do produto

Especificações



APC Smart-UPS SRT 3000 VA 208/230 V IEC

SRT3000XLW-IEC

Preço: 3 865,49 EUR

Visão geral

Apresentação	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Prazo De Entrega	Normalmente em stock

Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência Nominal Em W	2700 W
Potência Nominal Em Va	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britânica IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Comprimento Do Cabo	2,44 m
Número De Cabos	3
Equipamento Fornecido	CD com software CD de Documentação Manual de instalação Pés de suporte amovíveis Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS Cabo USB

Pilhas e tempo de funcionamento

Tempo De Funcionamento	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Tipo De Bateria	Bateria de chumbo-ácido
Baterias Pré-Instaladas	1
Tempo Normal De Recarga	3 h
Quantidade De Rbc™	1
Battery Voltage	96 V
Alimentação Da Baterias (Watts)	168 W rated

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria De Substituição	APCRBC152 
Extendable Run Time	1

Geral

Topologia	Conversão dupla online
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	43,2 cm
Largura	8,5 cm
Profundidade	63,5 cm
Peso Líquido	31,3 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Posição De Montagem	Vertical

Entrada

Frequência Da Rede	40...70 Hz auto-sensing
Limites Da Tensão De Entrada	100...275 V adjustable (half load)

Saída

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2700 W
Frequência De Saída (Sincronizada Com A Rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
Wave Type	Onda sinusoidal
Distorção Harmónica	Menos de 2%
Crest Factor	3 : 1
Bypass Type	Bypass interno (automático e manual)
Informações Adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240

Conformidade

Certificações De Produtos	CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) RCM VDE
Marcação	Marca CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	0...40 °C
Humidade Relativa	0...95 % não-condensação
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Armazenamento Humidade Relativa	0...95 % não-condensação
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível Acústico	55 dBA
Dissipação De Calor	703 Btu/h
Grau De Proteção Ip	IP20

Comunicações e Gestão

Vagas Livres	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desligar De Emergência (Epo)	Sim

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção De Energia (Joules)	340 J
------------------------------	-------

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	87,1 cm
Package 1 Length	59,9 cm
Package 1 Weight	36,74 kg

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria
----------	---

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Eficiência energética



Take-back



Transparência



RoHS/REACH

Desempenho de recursos

✓

Produto Eficiente Em Termos Energéticos

✓

Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

✓

Sem Mercúrio

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações ambientais

✓

Energy Star®

ENERGY STAR UPS V2.0 (EUA)

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de exceção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

