


Folha de dados do produto

Especificações



CANALIS INTERFACE 1600A 3P

04703

⚠ Descontinuado a partir de: 29/07/2022

⚠ Descontinuado

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Interface e ligações Canalis
Product Name	Prisma Prisma P invólucro
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de interface
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações De Produtos	ASEFA

Complementar

Ligação De Dispositivo Na Caixa	KT com Canalis
Identificação De Pólos	3P
Installation Description	Quadro - largura 650 mm
Profundidade	400 mm frente 400 + 400 mm posterior
Dispositivo Instalado	Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca vertical instalação Compact prolongamento NS1250 alavanca vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 alavanca vertical instalação Compact fixo NS1250 alavanca vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor vertical instalação Compact fixo NS1250 mecanismo de motor vertical instalação Compact fixo NS1600 alavanca vertical instalação Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact fixo NS1600 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo vertical instalação Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor vertical instalação Compact prolongamento NS1600 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT06...10 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT06...10 mecanismo de motor vertical instalação Masterpact fixo NT12 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT12 mecanismo de motor vertical instalação Masterpact fixo NT16 alavanca vertical instalação Masterpact fixo NT16 mecanismo de motor vertical instalação
[Ie] Corrente Estipulada De Funcionamento	1600 A
[In] Corrente Nominal	1600 A
Cor	Stainless steel

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Altura	410 mm
Largura	600 mm
Profundidade	285 mm
Peso Líquido	27,2 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,0 cm
Package 1 Width	43,0 cm
Package 1 Length	62,0 cm
Package 1 Weight	27,3 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue Conforme
[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade [Informação sobre o fim da vida útil](#)