

Folha de dados do produto

Especificações



iTLc - 1P - 1NA - 16A - coil 48 VAC 50/60Hz-

A9C33211

Preço: 108,06 EUR

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti9 iTL
Tipo De Produto Ou Componente	Relé de impulsos
Nome Curto Do Aparelho	iTLc
Aplicação Do Aparelho	Centralised control
Poles	1P
Composição De Contactos De Polos	1 NA
[In] Corrente Nominal	16 A
Tipo De Rede	AC
Tensão Do Circuito De Comando	48 V CA 50/60 Hz

Complementar

Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão Estipulada De Funcionamento Nominal	250 V AC 50/60 Hz
Tipo De Controlo	Controle Remoto e Manual Desligamento da bobina
Tipo De Sinal De Controlo	Impulso
Frequência De Comutação	100 operações / dia de comutação 5 Operações de Comutação / Minuto
Duração Do Impulso	50 ms ... 1 s
Tipo De Controlo Remoto	Botão de pressão
Sinalização Local	Indicação ligado/desligado
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Calha DIN
Distancias De 9 Milímetros	2
Altura	84 mm
Largura	18 mm
Profundidade	60 mm
Durabilidade Elétrica	AC-21 200000 ciclos AC-22 100000 ciclos

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Ligações - Terminais	Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...4 mm² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...4 mm² rígido com extremidade do cabo Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm² flexível com casquilho Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² rígido com extremidade do cabo Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1,5...4 mm² flexível com casquilho
Comprimento Da Tira Do Fio	11 mm
Binário De Aperto	1 N.m
Compatibilidade Gama	Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c

Ambiente

Normas	EN 669-2-2 EN 669-1
Certificações De Produtos	CCC GOST
Rótulos De Qualidade	IMQ CEBEC KEMA NF
Nível De Ruído	60 dB
Grau De Proteção Ip	IP20em conformidade com IEC 60529 na abertura) IP40em conformidade com IEC 60529 na caixa)
Grau De Poluição	3
Tropicalização	2
Humidade Relativa	95 %em55 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-20...50 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	113 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,411 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,414 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas