

Folha de dados do produto

Especificações



Acti9 iC60N - Disjuntor - 1P - 13A -
Curva B - 6000A (IEC 60898-1) -
10kA (IEC 60947-2)

A9F73113

Preço: 22,95 EUR

Principal

Aplicação Do Aparelho	Distribuição
Alcance	Acti 9
Nome Do Produto	Acti9 iC60
Tipo De Produto Ou Componente	Disjuntor miniatura
Nome Curto Do Aparelho	iC60N
Identificação De Pólos	1P
Número De Pólos Protegidos	1
[In] Corrente Nominal	13 A
Tipo De Rede	DC AC
Tecnologia Do Disparador	Termomagnético
Código Da Curva	B
Poder De Corte	6000 A Icn a 230 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60898-1 10 kA Icu a 60...72 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2 15 kA Icu a 12...60 V DCem conformidade com EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 220...240 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 36 kA Icu a 12...60 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 100 ... 133 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN/IEC 60947-2
Categoria De Utilização	Categoria Aem conformidade com EN 60947-2 Categoria Aem conformidade com IEC 60947-2
Adequação Para Isolamento	Simem conformidade com EN 60898-1 Simem conformidade com EN 60947-2 Simem conformidade com IEC 60898-1 Simem conformidade com IEC 60947-2
Normas	EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60947-2 IEC 60898-1

Complementar

Frequência Da Rede	50/60 Hz
Limite De Disparo Magnético	4 x In +/- 20 %

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

[Ics] Poder De Corte Nominal Em Serviço	27 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 %em conformidade com IEC 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 %em conformidade com EN 60947-2 - 100 ... 133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 %em conformidade com EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 %em conformidade com IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 %em conformidade com EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 %em conformidade com IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Classe De Limitação	3em conformidade com EN 60898-1 3em conformidade com IEC 60898-1
[Ui] Tensão Estipulada De Isolamento	500 V AC 50/60 Hzem conformidade com EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	6 kVem conformidade com EN 60947-2 6 kVem conformidade com IEC 60947-2
Indicação De Posição Do Contacto	Sim
Tipo De Controlo	Alavanca
Sinalização Local	Indicador de disparo
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Calha DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Superior ou inferior sim
Distancias De 9 Milímetros	2
Altura	85 mm
Largura	18 mm
Profundidade	78,5 mm
Peso Líquido	0,215 kg
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	20000 ciclos
Durabilidade Elétrica	10000 ciclos
Ligações - Terminais	De um único terminal superior ou inferior) 1...25 mm² rígido De um único terminal superior ou inferior) 1...16 mm² flexível
Comprimento Da Tira Do Fio	14 mm for superior ou inferior connection
Binário De Aperto	2 N.m superior ou inferior
Protecção De Fuga À Terra	Sem

Ambiente

Grau De Protecção Ip	IP20em conformidade com IEC 60529 IP20em conformidade com EN 60529
Grau De Poluição	3em conformidade com EN 60947-2 3em conformidade com IEC 60947-2
Categoria De Sobretensão	IV
Tropicalização	2em conformidade com IEC 60068-1
Humidade Relativa	95 %em55 °C
Altitude De Funcionamento	0...2000 m
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-35...70 °C

Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C
--	-------------

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,356 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,403 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Produto Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas