

Folha de dados do produto

Especificações



40mm Tower R Pole

XVC4B1

Principal

Gama De Produtos	Harmony XVC4
Tipo De Produto Ou Componente	Coluna luminosa monolítica completa pré-cablada
Tipo De Unidade Da Bateria De Indicadores Luminosos Ou Indicadores	1 unidade iluminada
Sinalização Sonora	Sem
Diâmetro De Montagem	40 mm
Nome Do Componente	XVC
Nome Curto Do Aparelho	XVC
Fonte De Luz	LED estável vermelho
Tipo Do Circuito De Alimentação	CA / CC

Complementar

Material	Policarbonato: unidade iluminada ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): unidade base PBT + ABS (UL94HB): tampa superior SGP (cromado): tubo de suporte
Local De Montagem	Em tubo de apoio, 17 mm
Montagem Do Produto	Em tubo de suporte, 17 mm
[Us] Tensão De Alimentação Nominal	24 V
[Us] Tensão Nominal De Alimentação	24 V
Secção De Cruzamento De Cabo	0,33 mm²
Calibre Awg	AWG 22
Comprimento Do Cabo	600 mm
Marcação	CE
[Uimp] Tensão De Resistência Aos Choques	0,8 kV
Consumo De Corrente	25 mA
Frequência Da Intermitência	1 Hz
Peso Líquido	0,5 kg
Altura	403,5 mm

Ambiente

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
--------	--------------------------------

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Certificações De Produtos	UL
Tratamento De Proteção	TC
Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-35...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-10...50 °C
Classe De Protecção Contra Choques Eléctricos	Classe Iem conformidade com IEC 61140
Categoria De Sobreensão	Classe Iem conformidade com IEC 61140
Grau De Protecção Ip	IP23 instalação de superfície verticaIem conformidade com IEC 60529

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	540,000 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	16,000 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência

Desempenho de bem-estar

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
---------------------	---

Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
------------------------	---------------------------------------

Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---


Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
-------------------------	---

Desenhos das dimensões

Torre pré-montada e pré-cabeada com montagem em tubo de suporte

Dimensões

O desenho abaixo mostra a configuração máxima do produto. Selecione o número de estágios de acordo com as características do produto para obter a dimensão **b**.



Nº de unidades iluminadas	b sem campainha (mm)	b sem campainha (pol.)
1 estágio	403,50	15,89
2 estágios	438,50	17,26
3 estágios	473,50	18,64
4 estágios	508,50	20,02
5 estágios	543,50	21,40

Montagem e remoção

Torre pré-montada e pré-instalada

Montagem do tubo de suporte

